


# Conectores universales confeccionables NECU

Hoja de datos

Conector tipo clavija PS1-SAC  
Kit de conexión SEA-KL

- Conector para alimentación de tensión, 10 ó 30 contactos
- Individual o set
- Conexión sencilla del cable o conexión autocortante





Datos técnicos generales			
Tipo	PS1-SAC1...	PS1-SAC3...	SEA-KL-SAC10/30
Conexión eléctrica	Conector tipo zócalo de 10 contactos, regleta de bornes, 10 contactos	Conector tipo zócalo de 10 contactos, regleta de bornes, 30 contactos	Conector tipo zócalo de 10 contactos, regleta de bornes, 10/30 contactos
Margen de tensión de funcionamiento [V AC]	Máx. 50		
Tipo de fijación	2 tornillos M2x7		
Sección máx. de los hilos [mm <sup>2</sup> ]	0,08 ... 0,75		
Tipo de fijación	Mediante taladros		

Materiales	
Cuerpo	PBT

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Temperatura ambiente [°C]	-20 ... +100




**Dimensiones** Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)



	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	H4	L1	L2
PS1-SAC1...	26,9	15,6	7,6	3,3 ... 3,9	12,7	10,3	6,3	2	42,7	3,9
PS1-SAC3...	26,9	15,6	7,6	3,3 ... 3,9	20,8	18,4	6,3	2	42,7	3,9

# Conectores universales confeccionables NECU

Hoja de datos

Referencias					
	Conexión eléctrica	Carga de corriente [A]	Peso [g]	Nº art.	Tipo
	Conector tipo zócalo de 10 contactos, regleta de bornes, 10 contactos	4	14	<b>197159</b>	<b>PS1-SAC10-10POL</b>
	Conector tipo zócalo de 10 contactos, regleta de bornes, 10 contactos	4	40	<b>197160</b>	<b>PS1-SAC11-10POL+LED</b>
	Conector tipo zócalo de 10 contactos, regleta de bornes, 30 contactos	0,5	25	<b>197161</b>	<b>PS1-SAC30-30POL</b>
	Conector tipo zócalo de 10 contactos, regleta de bornes, 30 contactos	0,5	25	<b>197162</b>	<b>PS1-SAC31-30POL+LED</b>
	Conector tipo zócalo de 10 contactos, regleta de bornes, 10/30 contactos	0,5/4	71	<b>526256</b>	<b>SEA-KL-SAC10/30</b>