

Konektory podľa vlastnej úpravy NECV, pre ventily

údajový list

FESTO

Zásuvka MSSD-N

- pre ventily s elektromagnetickou cievkou MD-2 a MH-2



Všeobecné technické údaje

elektrický prípoj	uhlová zásuvka
	3 póly
	skrutkovacia svorkovnica
	štvorcový tvar MSF
	podľa EN 175301-803
káblová priechodka	M20
prípustný \varnothing kábla [mm]	8 ... 10
prierez elektrického prípoja [mm ²]	max. 1,5
spôsob upevnenia	stredová skrutka M3
montážna poloha	ľubovoľná
krytie podľa EN 60529	IP65 (namontované)

Materiály


teleso	spevnený PA
farba telesa	čierna
skrutky	oceľ
tesnenia	VMQ
poznámka o materiáli	obsahuje LABS látky, v zmysle RoHS

Prevádzkové podmienky a podmienky okolia

teplota okolia [°C]	-20 ... +80
---------------------	-------------

Rozmery

sťahovanie CAD modelov → www.festo.sk



- 1 usporiadanie konektora podľa EN 175301-803 tvar A

Typové označenie

	hmotnosť		
zásuvka uhlová, 3 póly, štvorcový tvar MSF	30 g	550067	MSSD-N