

Konektory podľa vlastnej úpravy NECV, pre ventily

údajový list

FESTO

Zásuvka MSSD-ZBZC

- pre ventily s elektromagnetickými cievkami ZB a ZC




Všeobecné technické údaje		
elektrický prípoj		zásuvka
		2 póly
nominálne prevádzkové napätie	[V DC]	24
rozsah prevádzkového napätia	[V DC]	3 ... 36
prierez elektrického prípoja	[mm ²]	0,22 ... 0,34
spôsob upevnenia		samorezná stredová skrutka
montážna poloha		ľubovoľná
krytie podľa EN 60529		IP40 (namontované)

Materiály	
teleso	PA
poznámka o materiáli	v zmysle RoHS

Prevádzkové podmienky a podmienky okolia		
teplota okolia	[°C]	-10 ... +50
osvedčenie		spoločnosť Germanischer Lloyd

Rozmery

stiahovanie CAD modelov → www.festo.sk



- 1 upevňovacia skrutka
- 2 označovací štítok IBS-6x10
- 4 schéma zapojenia pre elektromagnetickú cievku ZB
- 5 schéma zapojenia pre elektromagnetickú cievku ZC

Typové označenie		
	hmotnosť	
zásuvka pre ventily s elektromagnetickými cievkami ZB a ZC	11 g	185521 MSSD-ZBZC