

Napájecí zdroje CACN

FESTO



Napájecí zdroje CACN

typové značení


FESTO

CACN		–	3A	–	1	–	10
typ							
CACN	napájecí zdroj						
jmenovité vstupní napětí							
3A	230 V AC/50-60 Hz						
11A	400 V AC						
jmenovité výstupní napětí							
1	24 V DC						
7	48 V DC						
jmenovitý výstupní proud							
5	5 A						
10	10 A						
20	20 A						

Napájecí zdroje CACN

technické údaje

FESTO

 **napětí**
24 ... 48 V DC



Obecné technické údaje		CACN-				
typ		3A-1-5	3A-1-10	3A-7-5	3A-7-10	11A-7-20
rozsah vstupního napětí	[V AC]	100 ... 240				400 ... 500
vstupní proud	[A]	0,9 ... 1,65	1,5 ... 3	2,2 ... 1,2	5,1 ... 2,3	2,3 ... 1,9
jmenovité výstupní napětí	[V DC]	24		48		
jmenovitý výstupní proud	[A]	5	10	5	10	20
frekvence sítě	[Hz]	45 ... 65				
vyrovnání výpadku sítě	[ms]	110	24	50	50	50
primární napájení		1 fáze				3 fáze
upevnění		na lištu DIN				
montážní poloha		volné proudění vzduchu				
hmotnost výrobku	[g]	600	1554	1240	2800	3500

Provozní a okolní podmínky		
teplota okolí	[°C]	-25 ... +70
skladovací teplota	[°C]	-40 ... +85
stupeň krytí		IP20
relativní vlhkost vzduchu	[%]	95
značka CE		dle směrnice EU-EMC ¹⁾
(viz prohlášení o shodě)		dle směrnice EU pro nízká napětí
certifikát		c UL us - Listed (OL) C-Tick
upozornění k materiálu		obsahuje látky LABS (bránící nanášení laků) odpovídá RoHS

1) Dbejte prosím na oblast použití v souladu s ES prohlášením o shodě: www.festo.cz → Podpora → Portál podpory → Certifikáty.
V případě omezení využití zařízení v obytných a obchodních oblastech nebo v malých provozovnách mohou být potřebná další opatření ke snížení rušivého vyzářování.

Napájecí zdroje CACN


technické údaje

FESTO


Rozměry

modely CAD ke stažení → www.festo.com


CACN-3A-1-5




CACN-3A-1-10



CACN-3A-7-5



CACN-3A-7-10



typ	B1	H1	H2	L1
CACN-3A-1-5	40	115	-	130
CACN-3A-1-10	60	152	-	130
CACN-3A-7-5	85	122	125	130
CACN-3A-7-10	157	125	-	130


Napájecí zdroje CACN

technické údaje

Rozměry



modely CAD ke stažení → www.festo.com

CACN-11A-7-20



typ	B1	H1	L1
CACN-11A-7-20	240	125	130

Údaje pro objednávky

	jmenovité výstupní napětí [V DC]	jmenovitý výstupní proud [A]	č. dílu	typ
	24	5	2247681	CACN-3A-1-5
		10	2247682	CACN-3A-1-10
	48	5	2247683	CACN-3A-7-5
		10	2247684	CACN-3A-7-10
		20	2247685	CACN-11A-7-20