



- stahovací pásy pro spojování hadic do svazku
- upínky pro úhlednou instalaci hadic
- svorkovnice k upevnění více hadic

Upínky/svorky pro hadice PB, PKB, PKS PB, PKB, PKS


technické údaje

FESTO

Stahovací páska PB

pro spojování hadic do svazku

materiál:
polyamid



Rozměry a údaje pro objednávky

| max. \varnothing svazku [mm] | síla [mm] | B | L | hmotnost/ kus [g] | č. dílu | typ | PE ¹⁾ |
|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-------------------------|---------|--------|------------------|
| 30 | 0,9 | 3,4 | 140 | 2 | 6 741 | PB-140 | 10 |
| 45 | 1,2 | 4,6 | 172 | 3 | 6 742 | PB-172 | 10 |
| 100 | 1,2 | 4,8 | 378 | 4 | 6 743 | PB-378 | 10 |

1) množství v balení

Hadicová vázací spirála

PKB-50-BL

pro spojování hadic do svazku

materiál:
polyetylén



Rozměry a údaje pro objednávky


| pojme svazek hadic \varnothing max. 50 mm | barva | hmotnost [g/m] | č. dílu | typ | PE ¹⁾ [m] |
|---|-------|-------------------|---------|-----------|-------------------------|
| 60 hadic Js 3 | modrá | 10 | 3 656 | PKB-50-BL | 50 |
| 50 hadic Js 4 | | | | | |
| 28 hadic Js 6 | | | | | |
| 13 hadic Js 9 | | | | | |

1) množství v balení

Upínka PKS

pro přehledné uložení hadic
a zamezení jejich zlomení

materiál:
polyetylén



Rozměry a údaje pro objednávky

| vnější \varnothing hadice [mm] | B | C | D | H | L | R | α | β | hmotnost/ kus [g] | č. dílu | typ | PE ¹⁾ |
|-------------------------------------|------|----|---|------|------|-------|----------|---------|-------------------------|---------|-------|------------------|
| 6 | 8 | 8 | 2 | 10 | 23 | 10 | - | 90° | 1 | 4 132 | PKS-4 | 10 |
| 8 | 10 | 10 | 3 | 13 | 37,5 | 21 | 15° | 60° | 4 | 4 133 | PKS-6 | 10 |
| 11,5 | 13,5 | 15 | 3 | 16,5 | 57 | 33,75 | 15° | 60° | 11 | 4 134 | PKS-9 | 10 |



1) množství v balení

Upínky/svorky pro hadice KK

technické údaje



Svorkovnice KK pro upevnění hadic



| Rozměry a údaje pro objednávky | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|----|--------|----|-------|------|------|-------------------------|---------|-------|------------------|
| vnější Ø hadice [mm] | počet svorek | B | D Ø | H | L | L1 | L2 | hmotnost/ kus [g] | č. dílu | typ | PE ¹⁾ |
| 4,3 | 10 | 12 | 2 | 9 | 98,6 | 10 | 4,3 | 1 | 3 635 | KK-3 | 10 |
| 6 | 9 | 14 | 3 | 9 | 94 | 10,5 | 5 | 5 | 2 147 | KK-4 | 10 |
| 8 | 10 | 14 | 3 | 11 | 142,5 | 14,5 | 6 | 10 | 2 148 | KK-6 | 10 |
| 11,5 | 6 | 18 | 3 | 16 | 128,5 | 22 | 9,25 | 18 | 2 149 | KK-9 | 10 |
| 17,6 | 4 | 20 | 5 | 23 | 117 | 30 | 13,5 | 52 | 4 463 | KK-13 | 10 |

1) množství v balení