

# Cables NEBV para válvulas

Hoja de datos

FESTO

Cable con conector tipo zócalo KMV • Para válvulas con bobinas V



Datos técnicos generales	
Diámetro del cable [mm]	6
Tipo de cable	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Conexión del circuito protector	Sí
Protección contra polarización inversa	En todas las conexiones eléctricas
Tipo de fijación	Con tornillo central M3
Posición de montaje	Indistinta
Clase de protección según EN 60529	IP67 (montada)

Materiales	
Cuerpo	PC
Contacto crimp	Bronce
Cubierta del cable	PVC

	Condiciones de funcionamiento y del entorno	
	KMV-1-24	KMV-1-230
Temperatura ambiente [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80
Símbolo CE (consultar declaración de conformidad)	-	Según directiva UE de baja tensión


# Cables NEBV para válvulas

Hoja de datos

FESTO

## Dimensiones

Datos CAD disponibles en [www.festo.com](http://www.festo.com)




Tipo	B1	D1 Ø	D2 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4
KMV-1-...-2,5	21	6	M3	28,5	23	2	2,5	50	42,5	28
KMV-1-...-5							5			
KMV-1-...-10							10			

## Referencias

Conexión eléctrica	Tensión nominal de funcionamiento [V]	Indicación de estado de conmutación	Longitud del cable [m]	Peso del producto [g]	Nº art.	Tipo
Conector tipo zócalo, forma B	24 DC	LED	2,5	170	<b>30939</b>	<b>KMV-1-24DC-2,5-LED</b>
			5	320	<b>30941</b>	<b>KMV-1-24DC-5-LED</b>
			10	620	<b>193456</b>	<b>KMV-1-24-10-LED</b>
	230 AC	-	2,5	170	<b>30940</b>	<b>KMV-1-230AC-2,5</b>
			5	320	<b>30942</b>	<b>KMV-1-230AC-5</b>

## Referencias: Accesorios

Denominación	Nº art.	Tipo
 Placas de identificación de 6 x 10 mm, con marco (64 unidades)	<b>18576</b>	<b>IBS-6x10</b>