


Unidades de alimentación CACN



Unidades de alimentación CACN

Código del producto

FESTO



Tipo	
CACN	Unidad de alimentación

Tensión nominal de entrada	
3A	230 V AC/50-60 Hz
11 A	400 V AC

Tensión nominal de salida	
1	24 V DC
7	48 V DC

Corriente nominal de salida	
5	5 A
10	10 A
20	20 A

Unidades de alimentación CACN

FESTO

Hoja de datos

- 4 - Tensión
24 ... 48 V DC



Especificaciones técnicas generales		CACN-				
Tipo		3A-1-5	3A-1-10	3A-7-5	3A-7-10	11A-7-20
Margen de tensión de entrada	[V AC]	100 ... 240				400 ... 500
Corriente de entrada	[A]	0,9 ... 1,65	1,5 ... 3	2,2 ... 1,2	5,1 ... 2,3	2,3 ... 1,9
Tensión nominal de salida	[V DC]	24		48		
Corriente nominal de salida	[A]	5	10	5	10	20
Frecuencia de la red	[Hz]	45 ... 65				
Autonomía en caso de fallo de tensión	[ms]	110	24	50	50	50
Alimentación primaria		Monofásica				Trifásica
Tipo de fijación		Con perfil DIN				
Posición de montaje		Convección libre				
Peso del producto	[g]	600	1 554	1 240	2 800	3 500




Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente	[°C]	-25 ... +70
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40 ... +85
Grado de protección		IP20
Humedad relativa	[%]	95
Marcado CE		Según directiva CEM de la UE ¹⁾
(consultar declaración de conformidad)		Según directiva UE de baja tensión
Certificación		c UL us - Listed (OL)
		C-Tick
Nota sobre el material		Contiene sustancias que afectan el proceso de pintura
		Conformidad con RoHS

1) Para obtener información sobre las condiciones de utilización, véase la declaración CE de conformidad del fabricante: www.festo.com/sp → Documentación para usuarios. En caso de aplicarse limitaciones a la utilización de los equipos en zonas urbanas, comerciales e industriales, así como en pequeñas empresas, puede ser necesario adoptar medidas complementarias para reducir la emisión de interferencias.

Unidades de alimentación CACN

Hoja de datos

Dimensiones Datos CAD disponibles en → www.festo.com



Tipo	B1	H1	H2	L1
CACN-3A-1-5	40	115	-	130
CACN-3A-1-10	60	152	-	130
CACN-3A-7-5	85	122	125	130
CACN-3A-7-10	157	125	-	130


Unidades de alimentación CACN

Hoja de datos

Dimensiones



Datos CAD disponibles en www.festo.com

CACN-11A-7-20



Tipo	B1	H1	L1
CACN-11A-7-20	240	125	130

Referencias

	Tensión nominal de salida [V DC]	Corriente nominal de salida [A]	Nº art.	Tipo
	24	5	2247681	CACN-3A-1-5
		10	2247682	CACN-3A-1-10
	48	5	2247683	CACN-3A-7-5
		10	2247684	CACN-3A-7-10
		20	2247685	CACN-11A-7-20