

Cables KMPPE para válvulas

Hoja de datos

Cable con conector tipo zócalo KMPPE

- Conector tipo zócalo con cable, para reguladores proporcionales MPPEs
- Preconfeccionado
- Longitud del cable de 2,5 y 5 m



Datos técnicos generales	
Conexión eléctrica	Conector acodado tipo zócalo M16, 8 contactos
Tensión nominal de funcionamiento [V DC]	24
Tipo de cable [mm ²]	8x0,25
Diámetro del cable [mm]	6,8
Tipo de fijación	Tuerca M16x0,75
Posición de montaje	Indistinta

Materiales	
Contacto crimp	Bronce
Cubierta del cable	PVC

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Temperatura ambiente [°C]	-30 ... +80

Distribución de contactos (conector tipo zócalo)		
Conector tipo zócalo	Pin	Color del hilo
	1	Blanco
	2	Marrón
	3	Verde
	4	Amarillo
	5	Gris
	6	Rosa
	7	Roja
	8	Azul

Dimensiones Datos CAD disponibles en → www.festo.com

1 Cable de PVC

Referencias				
Conexión eléctrica	Peso del producto [g]	Longitud [m]	Nº art.	Tipo
Conector acodado tipo zócalo M16, 8 contactos	243	2,5	161879	KMPPE-B-2,5
	459	5	161878	KMPPE-B-5