

# Cables para válvulas

Hoja de datos

FESTO

## Cable KMYZ-2

- Cable para válvulas con bobinas ZB
- Preconfeccionado
- Longitud del cable de 0,5 hasta 10 m



Datos técnicos generales		
Tipo	KMYZ-2-24	KMYZ-2-24-M8
Conexión eléctrica	Conector rectangular acodado tipo zócalo de 2 contactos	Conector rectangular acodado tipo zócalo de 2 contactos
	Cable abierto	Conector recto tipo clavija M8x1, 3 contactos
Indicación de la posición de conmutación	LED	
Tensión nominal de funcionamiento [V DC]	24	
Carga de corriente [A]	1 con 40 °C	
Tipo de cable [mm <sup>2</sup> ]	2x0,25	
Diámetro del cable [mm]	3,4	
Conexión del circuito protector	No	
Tipo de fijación	Fijación en la electroválvula mediante tornillo autocortante	
Posición de montaje	Indistinta	
Grado de protección según EN 60 529	IP65 (montado)	

Materiales	
Cuerpo	PA
Contacto crimp	Bronce
Cubierta del cable	PUR
Características del material	Conformidad con RoHS

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +50	

# Cables para válvulas


Hoja de datos

FESTO


## Dimensiones

Datos CAD disponibles en [www.festo.com](http://www.festo.com)

KMYZ-2-24



KMYZ-2-24-M8



Tipo	B1	B2	D1	D2	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5
KMYZ-2-24-2,5-LED	10	5	3,4	-	13	11	2500	-	28	18	13
KMYZ-2-24-5-LED							5000				
KMYZ-2-24-10-LED							10000				
KMYZ-2-24-M8-0,5-LED	10	5	3,4	M8	13	11	500	41	28	18	13
KMYZ-2-24-M8-2,5-LED							2500				

## Referencias

	Conexión eléctrica	Peso	Longitud del cable	Nº art.	Tipo
	Extremo libre, cable bifilar	50 g	2,5 m	<b>34997</b>	<b>KMYZ-2-24-2,5-LED</b>
		90 g	5 m	<b>34998</b>	<b>KMYZ-2-24-5-LED</b>
		170 g	10 m	<b>193443</b>	<b>KMYZ-2-24-10-LED</b>
	Conector recto tipo clavija M8x1, 3 contactos	18 g	0,5 m	<b>177676</b>	<b>KMYZ-2-24-M8-0,5-LED</b>
		54 g	2,5 m	<b>177678</b>	<b>KMYZ-2-24-M8-2,5-LED</b>

## Referencias: Accesorios

	Descripción	Nº art.	Tipo
	Placas de identificación de 6 x 10 mm, con marco (64 unidades)	<b>18576</b>	<b>IBS-6x10</b>