

Conectores con cable tipo KMYZ-4

Hoja de datos


 Temperatura
 -10 ... +50 °C

- Para válvulas con bobinas ZB y ZC
- Variante KMYZ-4-...-B para válvulas de respuesta rápida MH2/MH3
- Variante KMYZ-4-...-B-EX para la utilización con terminales de válvulas CPV autoprotegidos



Datos técnicos generales		KMYZ-4-...-B	KMYZ-4-...-B-EX
Tipo		KMYZ-4-...-B	KMYZ-4-...-B-EX
Conexión eléctrica		Conector acodado tipo zócalo, forma rectangular MSZC	Conector acodado tipo zócalo, forma rectangular MSZB
Cantidad de contactos		2	
Tipo de cable	[mm ²]	2x0,35	
Tipo de fijación		Tornillo central M2	
Clase de protección según EN 60529		IP50 (montada)	
Tensión de funcionamiento	[V DC]	3 ... 36	
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24	
Posición de montaje		Indistinta	
Temperatura ambiente	[°C]	-10 ... +50	
Material	Cuerpo	Poliamida	
	Cubierta del cable	Cloruro de polivinilo	
	Contactos crimp	Bronce	
Material		Conformidad con RoHS	
Clasificación marítima ¹⁾		Véase certificado	

1) Más información www.festo.com/sp → Certificates.

Referencias					
	Descripción	Peso del producto [g]	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
Con tornillo central M2					
	Conector tipo zócalo con cable, para válvulas con bobinas ZC	10	0,5	193690	KMYZ-4-24-0,5-B
		32	2,5	193691	KMYZ-4-24-2,5-B
Con tornillo central M2 para la utilización con terminales de válvulas CPV autoprotegidos					
	Cable con conector tipo zócalo, para válvulas CPV	12	0,5	550324	KMYZ-4-0.5-B-EX
		34,5	2,5	550481	KMYZ-4-2.5-B-EX
		62,5	5	550482	KMYZ-4-5.0-B-EX

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

