

# Cables universales NEBU

Hoja de datos

## Cable KVI-CP

- Cable para conexión de bus de campo (bus CP, terminales de válvulas CPV y sistema de instalación CPI)
- Confeccionado en ambos extremos
- Cables de 0,25 m, 0,5 m, 2 m, 5 m u 8 m
- 5 contactos
- Conector redondo




Datos técnicos generales	
Tipo de fijación	Tuerca M9
Posición de montaje	Indistinta
Tensión de funcionamiento [V DC]	60
Carga de corriente [A]	1,6
Tipo de cable [mm <sup>2</sup> ]	2x0,24, 2x0,34 y 0,49
Diámetro del cable [mm]	5,5
Clase de protección según EN 60529	IP65/IP67 (montada)

Materiales	
Cuerpo	PUR, latón niquelado
Contactos	Bronce/Latón dorado
Cubierta del cable	PUR
Color de la cubierta del cable	gris claro
Características del material	Conformidad con RoHS

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Temperatura ambiente admisible para cables móviles [°C]	-5 ... +80
Temperatura ambiente [°C]	-20 ... +80


## Dimensiones Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)

KVI-CP-3-WSWD-...



1 Cable de 0,25 m, 0,5 m, 2 m, 5 m u 8 m

KVI-CP-3-GSGD-...





1 Longitud del cable 2 m, 5 m o 8 m

# Cables universales NEBU

Hoja de datos

**FESTO**

Referencias					
	Conexión eléctrica	Peso	Longitud del cable	Nº art.	Tipo
		[g]	[m]		
	Conector acodado tipo clavija, conector acodado tipo zócalo	34	0,25	<b>540327</b>	<b>KVI-CP-3-WS-WD-0,25</b>
		45	0,5	<b>540328</b>	<b>KVI-CP-3-WS-WD-0,5</b>
		116	2	<b>540329</b>	<b>KVI-CP-3-WS-WD-2</b>
		256	5	<b>540330</b>	<b>KVI-CP-3-WS-WD-5</b>
		399	8	<b>540331</b>	<b>KVI-CP-3-WS-WD-8</b>
	Conector recto tipo clavija, conector recto tipo zócalo	114	2	<b>540332</b>	<b>KVI-CP-3-GS-GD-2</b>
		255	5	<b>540333</b>	<b>KVI-CP-3-GS-GD-5</b>
		397	8	<b>540334</b>	<b>KVI-CP-3-GS-GD-8</b>