

Cables de conexión, M9 5 contactos

Hoja de datos

Cable de conexión NEBC-M9W5

- Cable de conexión M9, 5 contactos
- Preconfeccionado
- Longitudes de cable de 2 y 5 m
- Apropriado para CPX-CM-HPP



Especificaciones técnicas generales

Conexión eléctrica	Conector acodado tipo clavija, 5 contactos, M9	
	Final del cable abierto, 5 hilos	
Margen de tensión de funcionamiento [V DC]		Máx. 60
Carga admisible de corriente 24 V [A]		1,6
Diámetro del cable [mm]		5,5
Extremos de los hilos	Funda terminal de cable	
Características del cable	Apropiados para cadenas de arrastre	
Condiciones para las pruebas del cable	Condiciones de las pruebas, sobre demanda	
Tipo de fijación	Con tuerca de unión	
Posición de montaje	Indiferente	
Grado de protección según EN 60529	IP65, IP67	

Materiales

Carcasa	PA, PBT, TPE-U (PUR)
Contacto crimp	Bronce/latón dorado
Cubierta aislante del cable	TPE-U (PUR)
Color de la cubierta aislante del cable	Gris claro
Tuerca de unión	Latón niquelado
Nota sobre el material	Conformidad con RoHS

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C]	-20 ... +80
Temperatura ambiente con cableado móvil [°C]	-5 ... +80
Radio de curvatura mín. del cable [mm]	75

Distribución de contactos (plano del conector)

Conector tipo zócalo	Pin	Color del hilo ¹⁾
Conexión eléctrica conector tipo clavija, 5 contactos, M9 – final del cable abierto		
	1	YE
	2	GY
	3	GN
	4	WH
	5	BN

1) Según CEI 757

Referencias

Conexión eléctrica	Tipo de cable	Peso del producto [g]	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
Conector acodado tipo clavija de 5 contactos	2x 0,25 mm ² , 2x 0,34 mm ² ,	108	2	563711	NEBC-M9W5-K-2-N-LE3
	0,49 mm ²	250	5	563712	NEBC-M9W5-K-5-N-LE3