


Distribuidores NEDV, para válvulas

Hoja de datos

FESTO

Cable NEDV-L2R1-V7

- Cable para válvulas VPWP
- Preconfeccionado
- Longitud del cable: 0,2 m
- Para conectar a las placas de conexión VAPB-S3



Especificaciones técnicas generales

Conexión eléctrica	Dos conectores acodados tipo zócalo M12, 3 contactos	
	Un conector acodado, M8, 4 contactos	
Norma en la que se basa	EN 61076-2-101, EN 61076-2-104, EN 61984	
Tipo de cable	[mm ²]	2x 0,14
Diámetro del cable	[mm]	2,9
Longitud del cable	[m]	0,2
Tensión de funcionamiento	[V DC]	0 ... 30
Carga de corriente	[A]	2
Posición de montaje	Indiferente	
Grado de protección según EN 60529	IP65	

Materiales

Cubierta aislante del cable	TPE-U (PUR)
Nota sobre el material	Conformidad con RoHS

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente	[°C]	-25 ... +80
----------------------	------	-------------

Distribución de contactos (vista sobre conector tipo zócalo/conector tipo clavija)

Conector tipo zócalo	Distribución de contactos	Conector tipo zócalo


Distribuidores NEDV, para válvulas

Hoja de datos

FESTO

Dimensiones

Datos CAD disponibles en www.festo.com



- 1 Conector tipo clavija M8 de 4 contactos
- 2 Conector tipo zócalo M12 de 3 contactos

Tipo	D1 Ø	D2	D3 Ø	D4	D5 Ø	H1	H2	L1	L2	L3	L4	≈C1	≈C2
NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1	2,9	M8x1	10	M12x1	15	24	26	200	26,9	37,5	100	13	9

Referencias

Conexión eléctrica	Peso del producto [g]	Largo [m]	Nº art.	Tipo
<ul style="list-style-type: none"> • Dos conectores acodados tipo zócalo M12, 3 contactos • Un conector acodado, M8, 4 contactos 	28	0,2	2384165	NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1