

## Zaolejovače LOE, konštrukčný rad D



**FESTO**



## Zaolejovače LOE, rad D, kovové

prehľad dodávok jednotiek úpravy vzduchu radu D, kov

**FESTO**

typ	velkosť	pneumatický prípoj										zosah regulačného tlaku [bar]		jemnosť filtra [μm]								
		M5	M7	G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	G1	QS4	QS6	0,5	0,5	2,5	...	...	...	0,01	1	5	40	
<b>jednotky úpravy vzduchu</b>																						
FRC/FRCS		Micro	■	■	■	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	
		Mini	-	-	■	■	■	-	-	-	-	■	■	-	-	-	■	■	-	-	■	■
		Midi	-	-	-	■	■	■	-	-	-	■	■	-	-	-	■	■	-	-	■	■
		Maxi	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	■	■	-	■	■	-	-	■	■	
<b>kombinácie jednotiek úpravy vzduchu</b>																						
FRC-K		Micro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	
		Mini	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	■
		Midi	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	■
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	■	
LFR-K LFRS-K		Micro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	
		Mini	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	■
		Midi	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	■	
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	■	
<b>jednotlivé zariadenia</b>																						
filtre s redukčným ventilom LFR/LFRS		Micro	■	■	■	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	
		Mini	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■	-	-	■	■
		Midi	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■	-	-	■	■
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	■	■	-	■	
filter LF		Micro	■	■	■	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	
		Mini	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	■	
		Midi	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	■	
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	■	■	-	-	■	
jemný a veľmi jemný filter LFMA/LFMB		Micro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Mini	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	
		Midi	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	
filter s aktívnym uhlím LFX		Micro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Mini	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Midi	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kombinácie filtrov LFMBA		Micro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Mini	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	
		Midi	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	
tlakové regulačné ventily LR/LRS		Micro	■	■	■	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Mini	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	
		Midi	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	

# Zaolejovače LOE, rad D, kovové

prehľad dodávok jednotiek úpravy vzduchu radu D, kov

**FESTO**

typ	veľkosť	ochrana nádobiek		odlučovanie kondenzátu		indikácia tlaku		zabezpečenie ovládania		napájacie napätie		možnosti		➔ strana/internet		
		kovový ochranný kôš	plastová nádobka	riučné, odáčaním	poloautomatické	plohoautomatické	s manometrom	bez manometra	otočný ovládač s aretáciou	otočný ovládač s integrovaným zámkom	24 V DC	110 V AC	230 V AC	priamo ovládaný tlakový reguláčny ventil s integrovanou funkciou sprátného prúdenia	nepriamo ovládaný tlakový reguláčny ventil s integrovanou funkciou sprátného prúdenia	indikácia tlakovej differencie
<b>jednotky úpravy vzduchu</b>																
FRC/FRCS	Micro	-	■	■	■	■	-	■	■	■	-	-	-	-	-	frc
	Mini	■	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	
	Midi	■	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	
	Maxi	■	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	
<b>kombinácie jednotiek úpravy vzduchu</b>																
FRC-K	Micro	-														frc
	Mini	■	-	■	-	■	■	-	■	-	■	-	-	-	-	
	Midi	■	-	■	-	■	■	-	■	-	■	-	-	-	-	
	Maxi	■	-	■	-	■	■	-	■	-	■	-	-	■	■	
LFR-K LFRS-K	Micro	-														lfr
	Mini	■	-	■	-	■	■	-	■	■	■	-	-	-	-	
	Midi	■	-	■	-	■	■	-	■	■	■	-	-	-	-	
	Maxi	■	-	■	-	■	■	-	■	■	■	-	-	■	■	
<b>jednotlivé zariadenia</b>																
filtre s redukčným ventilom LFR/LFRS	Micro	-	■	■	■	■	-	■	■	■	-	-	-	-	-	lfr
	Mini	■	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	
	Midi	■	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	
	Maxi	■	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	
filter LF	Micro	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lf
	Mini	■	-	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Midi	■	-	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	■	-	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
jemný a veľmi jemný filter LFMA/LFMB	Micro	-														lfma, lfmb
	Mini	■	-	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	■	
	Midi	■	-	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	■	
	Maxi	■	-	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	■	
filter s aktívnym uhľím LFX	Micro	-														lfx
	Mini	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Midi	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kombinácie filtrov LFMBA	Micro	-														lfmba
	Mini	■	-	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	■	
	Midi	■	-	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	■	
	Maxi	■	-	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	■	
tlakové regulačné ventily LR/LRS	Micro	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	lr
	Mini	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	■	-	
	Midi	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	■	-	
	Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	■	-	

# Zaolejovače LOE, rad D, kovové

prehľad dodávok jednotiek úpravy vzduchu radu D, kov

**FESTO**

typ	velkosť	pneumatické prípoj										rozsah regulačného tlaku [bar]	
		M5	M7	G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	G1	QS4	QS6	0,5	0,5
<b>jednotlivé zariadenia</b>												7	12
tlakové regulačné ventily LRB/LRBS		Micro	—										
		Mini	—	—	—	■	—	—	—	—	—	■	■
		Midi	—	—	—	—	■	—	—	—	—	■	■
		Maxi	—										
batérie tlakových regulačných ventilov LRB-K		Micro	—										
		Mini	—	—	—	■	■	—	—	—	—	■	■
		Midi	—	—	—	—	■	■	—	—	—	■	■
		Maxi	—										
<b>zaolejovač LOE</b>		Micro	■	■	■	—	—	—	—	■	■	—	—
		Mini	—	—	■	■	■	—	—	—	—	—	—
		Midi	—	—	—	■	■	■	—	—	—	—	—
		Maxi	—	—	—	—	—	■	■	■	—	—	—
<b>zapínacie ventily HE</b>		Micro	—										
		Mini	—	—	■	■	■	—	—	—	—	—	—
		Midi	—	—	—	■	■	■	—	—	—	—	—
		Maxi	—	—	—	—	—	■	■	■	—	—	—
<b>zapínacie ventily HEE</b>		Micro	—										
		Mini	—	—	■	■	■	—	—	—	—	—	—
		Midi	—	—	—	■	■	■	—	—	—	—	—
		Maxi	—	—	—	—	—	■	■	■	—	—	—
<b>zapínacie ventily HEP</b>		Micro	—										
		Mini	—	—	■	■	■	—	—	—	—	—	—
		Midi	—	—	—	■	■	■	—	—	—	—	—
		Maxi	—	—	—	—	—	■	■	■	—	—	—
<b>pomalo nábehové ventily HEL</b>		Micro	—										
		Mini	—	—	■	■	■	—	—	—	—	—	—
		Midi	—	—	—	■	■	■	—	—	—	—	—
		Maxi	—	—	—	—	—	■	■	■	—	—	—
<b>membránový sušič vzduchu LDM1</b>		Micro	—										
		Mini	—										
		Midi	—										
		Maxi	—	—	—	—	—	—	■	■	■	—	—
<b>rozbočovacie moduly FRM</b>		Micro	—										
		Mini	—	—	■	■	■	—	—	—	—	—	—
		Midi	—	—	—	■	■	■	—	—	—	—	—
		Maxi	—	—	—	—	—	■	■	■	—	—	—
<b>rozdeľovací blok FRZ</b>		Micro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Mini	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Midi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Maxi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

## Zaolejovače LOE, rad D, kovové

prehľad dodávok jednotiek úpravy vzduchu radu D, kov

**FESTO**

typ	veľkosť	ochrana nádobiek		indikácia tlaku		zabezpečenie ovládania		napájacie napätie			možnosti		➔ strana/ internet
		kovový ochranný kôš	plastová nádobka	s manometrom	bez manometra	otočný ovládač s aretáciou	otočný ovládač s integrovaným zámkom	24 V DC	110 V AC	230 V AC	spätný ventil	tlakový spínač	
<b>jednotlivé zariadenia</b>													
tlakové regulačné ventily <b>LRB/LRBS</b>	Micro	–											lrb
	Mini	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	
	Midi	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	
	Maxi	–	–										
batérie tlakových regulačných ventilov	Micro	–											lrb
	Mini	–	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–	
	Midi	–	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–	
	Maxi	–	–										
zaolejovač <b>LOE</b>	Micro	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	6
	Mini	■	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	
	Midi	■	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	
	Maxi	■	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	
zapínacie ventily <b>HE</b>	Micro	–											he
	Mini	–	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–	
	Midi	–	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–	
	Maxi	–	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–	
zapínacie ventily <b>HEE</b>	Micro	–											hee
	Mini	–	–	–	■	–	–	■	■	■	■	–	
	Midi	–	–	–	■	–	–	■	■	■	■	–	
	Maxi	–	–	–	■	–	–	■	■	■	■	–	
zapínacie ventily <b>HEP</b>	Micro	–											hep
	Mini	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	
	Midi	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	
	Maxi	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	
pomalo nábehové ventily <b>HEL</b>	Micro	–											hel
	Mini	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	
	Midi	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	
	Maxi	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	
membránový sušič vzduchu <b>LDM1</b>	Micro	–											ldm1
	Mini	–											
	Midi	–											
	Maxi	■	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	
rozbočovacie moduly <b>FRM</b>	Micro	–											frm
	Mini	–	–	–	■	–	–	–	–	–	■	■	
	Midi	–	–	–	■	–	–	–	–	–	■	■	
	Maxi	–	–	–	■	–	–	–	–	–	■	■	
rozdeľovací blok <b>FRZ</b>	Micro	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	frz
	Mini	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	
	Midi	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	
	Maxi	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	


# Zaolejovače LOE, rad D, kovové

**FESTO**


prehľad príslušenstva

## Micro

samostatné zariadenie s pripojovacími doskami,  
pripojovací rozmer G $\frac{1}{8}$ , QS4 alebo QS6



samostatné zariadenie bez pripojovacích dosiek, pre kombináciu jednotiek  
úpravy vzduchu, pripojovací rozmer M5 alebo M7 v telese





## Upevňovacie prvky a príslušenstvo

	samostatné zariadenie		kombinácia		➔ strana/internet
	s pripojovacími doskami	bez pripojovacích dosiek	s pripojovacími doskami	bez pripojovacích dosiek	
[1] upevňovací uholník HFOE	■	■	■	■	hfoe-d
[2] pripojovacia sada PBL	-	■	-	■	pbl
[3] čap so závitom FRB	-	-	■	■	frb-d

## Mini/Midi/Maxi

samostatné zariadenie s pripojovacími doskami

samostatné zariadenie bez pripojovacích dosiek, pre kombináciu jednotiek  
úpravy vzduchu



## Upevňovacie prvky a príslušenstvo

	samostatné zariadenie		kombinácia		➔ strana/ internet
	s pripojovacími doskami	bez pripojovacích dosiek	s pripojovacími doskami	bez pripojovacích dosiek	
[1] upevňovací uholník HFOE	■	-	■	-	hfoe-d
[2] čap so závitom (obsiahnutý v dodávke) FRB	-	-	■	■	frb-d

# Zaolejovače LOE, rad D, kovové

FESTO

legenda k typovému označeniu

LOE	-	1/4	-	D	-	MIDI						
<b>základná funkcia</b>												
LOE	zaolejovače											
<b>pneumatický prípoj</b>												
MINI/MIDI/MAXI												
	bez pripojovacích dosiek											
MICRO												
M5	vnútorný závit M5											
M7	vnútorný závit M7											
1/8	pripojovacie dosky so závitom G1/8											
QS4	pripojovacie dosky s nástrčným prípojom QS-4											
QS6	pripojovacie dosky s nástrčným prípojom QS-6											
MINI												
1/8	pripojovacie dosky so závitom G1/8											
1/4	pripojovacie dosky so závitom G1/4											
3/8	pripojovacie dosky so závitom G3/8											
MIDI												
1/4	pripojovacie dosky so závitom G1/4											
3/8	pripojovacie dosky so závitom G3/8											
1/2	pripojovacie dosky so závitom G1/2											
3/4	pripojovacie dosky so závitom G3/4											
MAXI												
1/2	pripojovacie dosky so závitom G1/2											
3/4	pripojovacie dosky so závitom G3/4											
1	pripojovacie dosky so závitom G1											
<b>rad</b>												
D	rad											
<b>velkosť</b>												
MICRO	rozmer rastra 25 mm (bez pripojovacích dosiek)											
MINI	rozmer rastra 40 mm (bez pripojovacích dosiek)											
MIDI	rozmer rastra 55 mm (bez pripojovacích dosiek)											
MAXI	rozmer rastra 66 mm (bez pripojovacích dosiek)											

# Zaolejovače LOE, rad D, kovové

údajový list

**FESTO**

funkcia



- - **prietok**  
160 ... 9 000 l/min
- - **teplotný rozsah**  
-10 ... +60 °C
- - **prevádzkový tlak**  
0 ... 16 bar



Proporcionálny zaolejovač privádza do stlačeného vzduchu presne nastavené množstvo oleja. Pokles tlaku, ku ktorému dochádza pri priebehu cez Venturiho dýzu, sa využíva k preprave oleja zo zásobníka až ku krytu pre odkvapkávanie.

Odtiaľ je kvapka oleja odvádzaná do vzduchového kanálika, tesne za proporcionálnym ventilom, kde je rozprášená. Podiel olejovej hmlly je úmerný množstvu pretekajúceho vzduchu.

- proporcionalny zaolejovač s presným dávkovaním oleja
- zabraňuje opotrebovaniu veľmi namáhaných pohonov
- vysoká príepustnosť
- jednoduché a rýchle doplnenie oleja
- robustné kovové teleso
- priebehľadná nádobka na olej s kovovým ochranným košom

- Pre zariadenia Festo odporúčame nasledujúce oleje:
- rozsah viskozity podľa ISO 3448, ISO trieda VG 32 32 mm<sup>2</sup>/s (= cSt) pri 40 °C
- špeciálny olej Festo → 14
  - ARAL Vitam GF 32
  - BP Energol HLP 32
  - Esso Nuto H 32
  - Mobil DTE 24
  - Shell Tellus Oil DO 32

## Všeobecné technické údaje

veľkosť	Micro	Mini	Midi	Maxi														
pneumatický prípoj 1, 2	M5 <sup>1)</sup>	M7 <sup>1)</sup>	G1/8	QS4	QS6	G1/8	G1/4	G3/8	-2)	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	-2)	G1/2	G3/4	G1	-2)
konštrukcia	proporcionálny štandardný zaolejovač vytvárajúci olejovú hmlu																	
spôsob upevnenia	s príslušenstvom zapojenie do vedenia																	
montážna poloha	zvislá ±5°																	
trieda čistoty výstupného vzduchu	stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] inertné plyny																	
ochrana nádobiek	-																	
minimálny prietok [l/min] pre funkciu zaolejovača	3		3		8		10											
max. množstvo oleja [cm <sup>3</sup> ]	6,5		45		110		190											

1) vnútorný závit

2) bez pripojovacích dosiek

▪ Upozornenie: Tento výrobok zodpovedá ISO 1179-1 a ISO 228-1.

## Nominálny prietok<sup>1)</sup> q<sub>nN</sub> [l/min]

veľkosť	Micro	Mini	Midi	Maxi
pneumatický prípoj 1, 2	M5	M7	G1/8	QS-4
LOE	200	430	410	160
				330

1) merané pri p<sub>1</sub> = 6 bar a Δp = 1 bar

## Nominálny prietok q<sub>nN</sub><sup>1)</sup> [l/min]

veľkosť	Mini	Midi	Maxi							
pneumatický prípoj 1, 2	G1/8	G1/4	G3/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1		
LOE	1300	2300	2700	2800	5500	6100	6300	8300	8400	9000

1) merané pri p<sub>1</sub> = 6 bar a Δp = 1 bar

# Zaolejovače LOE, rad D, kovové

**FESTO**

údajový list

Prevádzkové podmienky a podmienky okolia				
veľkosť	Micro	Mini	Midi	Maxi
prevádzkový tlak [bar]	1 ... 10	0 ... 16		
prevádzkové médium	stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] inertné plyny			
upozornenie pre prevádzkové/ riadiace médium	prevádzka s mazaním možná (potrebné pri ďalšej prevádzke)			
teplota okolia [°C]	-10 ... +60			
teplota média [°C]	-10 ... +60			
skladovacia teplota [°C]	-10 ... +60			
odolnosť proti korózii KBK <sup>1)</sup>	2			
osvedčenie	spoločnosť Germanischer Lloyd			


- 1) Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070:

Konštrukčne diely s miernymi nárokom na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľne časti s požiadavkami predovšetkym na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou atmosferou pripadne kontaktu s mediami, ako su chladiace laky a maziva.

Hmotnosti [g]						
veľkosť	Micro		Mini	Midi	Maxi	
	vnútorný závit	pripojovacia doska			pripojenie G1/2, G3/4	pripojenie G1
LOE	39	59	270	630	1100	1200

## Materiály

funkčný rez



veľkosť	Micro	Mini/Midi/Maxi
[1] telo	hliníkový tlakový odliatok	zinková tlaková liatina/hliník
[2] pripojovacie dosky	hliníková tvárska zliatina	zinková tlaková liatina/hliník
[3] nádoba	PC	
[4] trubka	PE	
[5] kovový ochranný kôš	–	hliníková tvárska zliatina
– tesnenia	NBR	
poznámka o materiáli	v zmysle RoHS	


# Zaolejovače LOE, rad D, kovové

údajový list


**FESTO**

## Normálny prietok $q_n$ v závislosti od tlakovej diferencie $\Delta p_{1-2}$


LOE-M5-D-MICRO




LOE-M7-D-MICRO B




LOE-1/8-D-MICRO



LOE-QS4-D-MICRO



LOE-QS6-D-MICRO




## Zaolejovač LOE, rad D, kovové

údajový list


**FESTO**

### Normálny prietok $q_n$ v závislosti od tlakovej diferencie $\Delta p_{1-2}$


LOE-1/4-D-MINI



LOE-1/2-D-MIDI




LOE-1-D-MAXI



### Rozmery – micro

stiahovanie CAD modelov → [www.festo.sk](http://www.festo.sk)



→ smer prietoku

typ	B1	B2	D1	H1	
LOE-M5-D-MICRO	25	-	M5	-	
LOE-M7-D-MICRO B			M7		
LOE-1/8-D-MICRO	45		G1/8		~8
LOE-QS4-D-MICRO			QS-4		
LOE-QS6-D-MICRO		QS-6			

• Upozornenie: Tento výrobok zodpovedá ISO 1179-1 a ISO 228-1.

# Zaolejovače LOE, rad D, kovové

údajový list


**FESTO**

## Rozmery – Mini/Midi/Maxi

pripojovacie dosky so závitmi

stahovanie CAD modelov → [www.festo.sk](http://www.festo.sk)

bez pripojovacích dosiek



typ	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2	D3	D6	H1	H2	L1	L2	L3	T1	T2	=C 2
<b>Mini</b>																	
LOE-1/8-D-MINI	64					G1/8											
LOE-1/4-D-MINI		52		40	30	-	G1/4					M4	38	20	11	169	124
LOE-3/8-D-MINI	70					G3/8										100	7
LOE-D-MINI	-	-			5,8	-	11									-	10
<b>Midi</b>																	
LOE-1/4-D-MIDI		85	70			G1/4						M5	52	32	22	204	151
LOE-3/8-D-MIDI				55	43	-	G3/8									120	
LOE-1/2-D-MIDI						G1/2										8	
LOE-3/4-D-MIDI						G3/4										-	
LOE-D-MIDI	-	-			6,8	-	24									-	11
<b>Maxi</b>																	
LOE-1/2-D-MAXI	96	80		66	46	-	G1/2					M5	65	32	22	228	170
LOE-3/4-D-MAXI							G3/4									150	
LOE-1-D-MAXI	116	91					G1									8	
LOE-D-MAXI	-	-			6,8	-	30									-	11

• Upozornenie: Tento výrobok zodpovedá ISO 1179-1 a ISO 228-1.

# Zaolejovače LOE, rad D, kovové

FESTO

údajový list

Typové označenie – Micro			
veľkosť	prípoj	č. dielu	typ
vnútorný závit			
Micro	M5	526309	LOE-M5-D-MICRO
	M7	534188	LOE-M7-D-MICRO-B
pripojovacie dosky so závitmi			
Micro	G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	526310	LOE-1/8-D-MICRO
pripojovacie dosky s nástrčným prípojom			
Micro	QS-4	526313	LOE-QS4-D-MICRO
	QS-6	526314	LOE-QS6-D-MICRO

Typové označenie – Mini/Midi/Maxi			
veľkosť	prípoj	č. dielu	typ
bez pripojovacích dosiek			
Mini	–	192575	LOE-D-MINI
Midi	–	192576	LOE-D-MIDI
Maxi	–	192577	LOE-D-MAXI
pripojovacie dosky so závitmi			
Mini	G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	159620	LOE-1/8-D-MINI
	G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	159621	LOE-1/4-D-MINI
	G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	162680	LOE-3/8-D-MINI
Midi	G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	186479	LOE-1/4-D-MIDI
	G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	159586	LOE-3/8-D-MIDI
	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	159587	LOE-1/2-D-MIDI
	G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	162681	LOE-3/4-D-MIDI
Maxi	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	186480	LOE-1/2-D-MAXI
	G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	159622	LOE-3/4-D-MAXI
	G1	159623	LOE-1-D-MAXI

## Zaolejovače LOE, konštrukčný rad D

príslušenstvo

**FESTO**

Špeciálny olej



Typové označenie	č. dielu	typ
rozsah dodávky		
1 liter	152811	OFSW-32