


Tecnología de conexión individual

Hoja de datos

FESTO

Conector eléctrico tipo zócalo MHAP

- Cable de conexión con conector y zócalo para la conexión de válvulas individuales
- Preconfeccionado
- Cables de 0,5 m o 1 m
- Conector tipo zócalo de 2 contactos
- No apropiado para cadenas de arrastre



Especificaciones técnicas generales

Conexión eléctrica	Conector tipo zócalo de 2 contactos	
Tipo de fijación	Clip	
Posición de montaje	Indistinta	
Tensión de funcionamiento [V DC]	≤60	
Carga admisible de corriente [A]	3	
Diámetro del cable [mm]	1	
Estructura del cable [mm ²]	2x0,14	

Materiales


Cuerpo	Poliamida
Contactos crimp	Cobre estañado
Nota sobre los materiales	Conformidad con la directiva 2002/95/CE (RoHS)

Condiciones de funcionamiento y ecológicas

Temperatura ambiente [°C]	-20 ... +80
Temperatura ambiente para tendido móvil del cable [°C]	-10 ... +50
Grado de protección	IP40

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com



- 1 Clavija 1, hilo de color negro
- 3 Clavija 3, hilo de color rojo

Código del producto	B1	H1	L1	L2	L3
MHAP-PI	9,8	9,8	500	11,7	5
MHAP-PI-1	9,8	9,8	1000	11,7	5

Referencias de pedido

	Estructura del cable [mm ²]	Peso del producto [g]	Longitud del cable [m]	Nº art.	Código del producto
	2x0,14	4	0,5	197260	MHAP-PI
		6	1	532182	MHAP-PI-1