


Distribuidores para AS-Interface

Código del producto

FESTO




Distribuidores para AS-Interface

Hoja de datos

FESTO

Cable de direccionamiento KASI-ADR

- Distribuidor en T
- Confeccionado en tres lados
- Para la conexión del dispositivo direccionador del AS-Interface a cualquier esclavo AS-Interface
- Longitud de cable 2,5 m



Especificaciones técnicas generales	
Tipo de distribuidor	2 en 1
Protocolo	AS-Interface
Forma constructiva	Distribuidor en T con cable en ambos lados
Identificación del cable	Sin soporte para placas de identificación

Especificaciones técnicas: conexión eléctrica 1	
Función	Lado del dispositivo de campo
Tipo de conexión	Conector tipo zócalo
Salida del cable	Acodada
Diseño	Angular
Tecnología de conexión	AS-Interface
Número de contactos/hilos	2
Contactos/hilos ocupados	2
Tipo de fijación	Enchufado

Especificaciones técnicas: conexión eléctrica 2	
Función	Lado del dispositivo de campo
Tipo de conexión	Conector tipo zócalo
Salida del cable	Recta
Diseño	Redondo
Tecnología de conexión	M12x1, codificación A según EN 61076-2-101
Número de contactos/hilos	4
Contactos/hilos ocupados	2
Tipo de fijación	Enchufado

Especificaciones técnicas: conexión eléctrica 3	
Función	Lado de control
Tipo de conexión	Conector tipo clavija
Salida del cable	Acodada
Diseño	Redondo
Tecnología de conexión	M12x1, codificación A según EN 61076-2-101
Número de contactos/hilos	4
Contactos/hilos ocupados	2
Tipo de fijación	Enchufado

Especificaciones técnicas: parte eléctrica		
Rango de tensión de funcionamiento	[V DC]	0 ... 48
	[V AC]	0 ... 48
Resistencia a sobretensión	[kV]	0,5
Carga admisible de corriente a 40 °C	[A]	3
Grado de ensuciamiento		2
Funciones adicionales	Conexión del dispositivo de programación a un componente de AS-Interface mediante cable plano AS-i	

Distribuidores para AS-Interface

Hoja de datos

Especificaciones técnicas: cables		
Longitud de cable 1	[m]	2,4
Longitud de cable 2	[m]	0,1
Estructura del cable	[mm ²]	2x1,5
Sección nominal del conductor	[mm ²]	1,5
Propiedades del cable		Estándar
Condiciones de prueba del cable		Condiciones de prueba bajo demanda

Materiales	
Color del cuerpo	Negro
Cubierta aislante del cable	Mezcla de goma
Color de la cubierta aislante del cable	Amarillo
Nota sobre los materiales	Conformidad con la directiva 2002/95/CE (RoHS)

Condiciones de funcionamiento y ecológicas	
Temperatura ambiente	[°C] -40 ... +85
Temperatura ambiente para tendido móvil del cable	[°C] -25 ... +80
Grado de protección	IP20
Nota sobre el grado de protección	En estado montado

Cableado (vista de conectores tipo zócalo/clavija)				
Conexión eléctrica 2	Clavija	Cableado	Clavija	Conexión eléctrica 3
	1 2		1 2	
Conexión eléctrica 1				

Dimensiones Datos CAD disponibles en → www.festo.com

- 1 Conexión para dispositivo direccionador
- 2 Conexión para esclavo AS-Interface
- 3 Conexión para esclavo AS-Interface, M12x1

Referencia de pedido			
	Longitud del cable [m]	Nº art.	Código del producto
Conector tipo zócalo M12x1 de 4 contactos – Conector tipo zócalo de AS-Interface de 2 contactos – Conector tipo clavija M12x1 de 4 contactos	2,5	18960	KASI-ADR