

## Cables NEBV para válvulas

Hoja de datos

### Cable KMYZ-3

- Cable para válvulas de respuesta rápida MH2/MH3 con bobinas ZC
- Preconfeccionado
- Longitud del cable de 0,5 hasta 10 m



Datos técnicos generales		
Tipo	KMYZ-3-24	KMYZ-3-24-M8
Conexión eléctrica	Conector rectangular acodado tipo zócalo de 2 contactos	Conector rectangular acodado tipo zócalo de 2 contactos
	Extremo libre, cable bifilar	Conector recto tipo clavija M8x1, 3 contactos
Indicación de la posición de conmutación	LED	
Tensión nominal de funcionamiento [V DC]	24	
Tipo de cable [mm <sup>2</sup> ]	2x0,25	
Diámetro del cable [mm]	3,4	
Conexión del circuito protector	No	
Tipo de fijación	Fijación en la electroválvula mediante tornillo central M2	
Posición de montaje	Indistinta	
Grado de protección según EN 60 529	IP65 (montado)	

Materiales	
Cuerpo	PA
Contacto crimp	Bronce
Cubierta del cable	PUR
Características del material	Conformidad con RoHS

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +50	

- 7 - Tipo armonizado  
**Disponible hasta 2017**

**Cables NEBV para válvulas**


Hoja de datos




**Dimensiones**

Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)

KMYZ-3-24



KMYZ-3-24-M8



Tipo	B1	D1 -∅-	D2 -∅-	D3 -∅-	H1	H2	L1	L2	L3	L4
KMYZ-3-24-2,5-LED-PUR-B	9,7	3,4	-	-	12,25	12,15	500	-	28,1	18
KMYZ-3-24-5-LED-PUR-B							2500			
KMYZ-3-24-10-LED-PUR-B							10000			
KMYZ-3-24-M8-0,5-LED-PUR	9,7	3,4	9,7	M8X1	12,25	12,15	500	41,1	28,1	18
KMYZ-3-24-M8-2,5-LED-PUR							2500			

**Referencias**

	Conexión eléctrica	Peso	Longitud del cable	Nº art.	Tipo
	Extremo libre, cable bifilar	50 g	2,5 m	<b>193693</b>	<b>KMYZ-3-24-2,5-LED-PUR-B</b>
		90 g	5 m	<b>193695</b>	<b>KMYZ-3-24-5-LED-PUR-B</b>
		170 g	10 m	<b>196066</b>	<b>KMYZ-3-24-10-LED-PUR-B</b>
	Conector recto tipo clavija M8x1, 3 contactos	18 g	0,5 m	<b>525654</b>	<b>KMYZ-3-24-M8-0,5-LED-PUR</b>
		54 g	2,5 m	<b>525655</b>	<b>KMYZ-3-24-M8-2,5-LED-PUR</b>

**Referencias: Accesorios**

	Descripción	Nº art.	Tipo
	Placas de identificación de 6 x 10 mm, con marco (64 unidades)	<b>18576</b>	<b>IBS-6x10</b>