

# Conexiones eléctricas para AS-Interface


Hoja de datos: NEBU-M12

FESTO

- Cable para la conexión de AS-Interface
- Cable confeccionado en ambos extremos
- Cable de 0,150 m
- Conector tipo zócalo / tipo clavija, 5 ó 4 contactos



Datos técnicos generales	
Tipo	NEBU-M12G5-F-0.2-M12G4
Tipo de fijación	Tuerca / Conector roscado
Posición de montaje	Indistinta
Color exterior del cable	Gris
Color del cuerpo	Negro
Conexión eléctrica	Conector recto
Conexión eléctrica	Conector recto tipo clavija
Tensión nominal de funcionamiento	[V] 24 DC
Carga de corriente	[A] 4
Clase de protección según EN 60529	IP65/IP67 (montada)
Apropiado para cadenas de arrastre	No
Radio de curvatura mínima del cable	[mm] 52
Temperatura ambiente	Tendido de cable fijo [°C]
	Tendido de cable móvil [°C]
Información sobre los materiales: funda del cable	Poliuretano
Información sobre los materiales: contactos	Aleación de cobre, dorados
Información sobre los materiales de tuercas, tornillos	Fundición inyectada de zinc
Información sobre los materiales: funda del cable	Cloruro de polivinilo
Información sobre los materiales: juntas	Caucho fluorado

Referencias						
	Tipo de cable [mm <sup>2</sup> ]	Diámetro del cable [mm]	Peso del producto [g]	Longitud del cable [m]	Tipo	Nº art.
	4x0,34	5,2	26	0,150	NEBU-M12G5-F-0.2-M12G4	542 129


# Conexiones eléctricas para AS-Interface

Hoja de datos: NEBU-M12

## Dimensiones

Datos CAD disponibles en [www.festo.com](http://www.festo.com)

NEBU-M12G5-F-0,2-M12G4



- 1 Conector recto tipo zócalo M12
- 2 Conector recto tipo clavija M12

## Distribución de contactos (conector tipo clavija/zócalo)

NEBU-M12G5-F-0,2-M12G4

Conector tipo clavija	Pin	Color del hilo / Conexiones	Pin	Conector
	1	Marrón/ASI +	1	
	2	Blanco/0 V de carga	2	
	3	Azul/ASI -	3	
	4	Negro/24 V de carga	4	

- - Importante

Pedir variantes adicionales mediante el sistema modular NEBU

→ [nebu](http://nebu.festo.com) en Internet.