


Adaptador eléctrico NEFF, con función adicional

Hoja de datos



Conector NEFF-S1G44LB

- Conector para dar servicio a un circuito de terminales de válvulas con capacidad de enclavamiento funcionando en una interfaz I-Port pura.



Especificaciones técnicas generales		
Par de apriete máx.	[Nm]	0,24
Grado de protección según EN 60529		IP40 (montado)

Materiales	
Nota sobre el material	Conformidad con RoHS

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50

Dimensiones Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Tipo	B1	H1	H2	L1
NEFF-S1G44LB	16	42,5	38	53,7

Referencias		Nº art.	Tipo
Conector tipo zócalo		1589339	NEFF-S1G44LB