

Conectores tipo zócalo y racores en T

Cuadro general de productos

FESTO



- Cableado configurado según especificaciones del cliente
- Conexiones M8 y M12
- Conducción de señales

Informaciones detalladas sobre los productos
 → www.festo.com/catalogue/nedu

Cuadro general de productos			
Ejecución	Tipo	Conexión eléctrica	
		Lado izquierdo	Lado derecho
Conector tipo clavija	SEA	Conector recto tipo clavija M8x1, 3 contactos	Bornes roscados Contactos para soldar
Conector tipo zócalo	SIE	Conector tipo zócalo M12x1, 4 contactos Conector acodado tipo zócalo M12x1, 4 contactos	Bornes roscados
Conector recto tipo zócalo	NECU	Conector tipo zócalo M8x1, 4 contactos	Bornes roscados
Racor rápido en T	NEDU	Conectores M8x1 tipo zócalo, 3 contactos Conectores tipo zócalo M12x1, 3 contactos	Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos Conector M12x1, 4 contactos Conector M12x1 tipo clavija, codificación A, 4 contactos

Datos técnicos generales: SEA			
Tipo		SEA-3GS-M8-S	SEA-GS-M8
Condiciones de funcionamiento y del entorno			
Temperatura ambiente	[°C]	-40 ... +85	
Clase de protección		IP65	IP67
Materiales			
Cuerpo		Poliamida	

Conectores tipo zócalo y racores en T

Hoja de datos

Datos técnicos generales: SIE	
Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Temperatura ambiente [°C]	-40 ... +85
Clase de protección	IP67
Materiales	
Cuerpo	Poliamida

Datos técnicos generales: NECU	
Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Temperatura ambiente [°C]	-40... +80
Clase de protección	IP67
Materiales	
Cuerpo	Polibutilenotereftalato

Datos técnicos generales: NEDU			
Tipo	NEDU-M8D3-M8T4	NEDU-M8D3-M12T4	NEDU-M12D5-M12T4
Condiciones de funcionamiento y del entorno			
Temperatura ambiente [°C]	-25 ... +85		
Clase de protección	IP65, IP67		
Materiales			
Cuerpo	Poliamida	Poliuretano reforzado	
Circuitos			

Datos técnicos y referencias						
	Conexión eléctrica		Tensión de funcionamiento		Nº art.	Tipo
	Lado izquierdo	Lado derecho	[V DC]	[V AC]		
Conector tipo clavija SEA						
	Conector recto tipo clavija M8x1, 3 contactos	Bornes roscados	≤ 75	≤ 48	192 009	SEA-3GS-M8-S
		Contactos para soldar	≤ 75	≤ 60	18 696	SEA-GS-M8
Conector tipo zócalo SIE						
	Conector recto tipo zócalo M12x1, 4 contactos	Bornes roscados	≤ 150	≤ 125	18 494	SIE-GD
	Conector acodado tipo zócalo M12x1, 4 contactos		≤ 150	≤ 125	12 956	SIE-WD-TR
Zócalo con cable NECU						
	Conector tipo zócalo M8x1, 4 contactos	Bornes roscados	0 ... 60	0 ... 60	544 392	NECU-M8G4
Racor rápido NEDU en T						
	Conectores M8x1 tipo zócalo, 3 contactos	Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos	32	32	544 391	NEDU-M8D3-M8T4
		Conector M12x1, 4 contactos	60	60	541 597	NEDU-M8D3-M12T4
	Conectores tipo zócalo M12x1, 3 contactos	Conector M12x1 tipo clavija, codificación A, 4 contactos	250	250	541 596	NEDU-M12D5-M12T4