



■ Esecuzione in
poliammide
e alluminio

■ Adatti per raccordi
a innesto CQ

Tubi rigidi PQ

Foglio dati

FESTO

Tubi e raccordi
Tubi

5.1

-  Intervallo di temperatura
-30 ... +75 °C
-  Pressione
-0,95 ... 7 bar



Tubo rigido in plastica PQ-PA

- Tubo rigido in poliammide pregiato, resistente alla corrosione, elastico, non necessita di manutenzione.
- Le pareti interne lisce contribuiscono a migliorare le condizioni di flusso

Tubo in alluminio PQ-AL

- Tubo rigido in alluminio, resistente alla corrosione
- Le pareti interne lisce contribuiscono a migliorare le condizioni di flusso

Dati tecnici generali						
Tipo		Poliammide PQ-PA				
		12x1,5	15x1,5	18x2	22x2	28x2,5
Fluido		Adatto per aria compressa, vuoto e liquidi				
∅ esterno	[mm]	12	15	18	22	28
∅ interno	[mm]	9	12	14	18	23
Peso	[kg/m]	0,051	0,065	0,103	0,130	0,204
Materiale		Poliammide				
Colore		Nero				

Dati tecnici generali						
Tipo		Alluminio PQ-AL				
		12x1	15x1	18x1	22x1	28x1,5
Fluido		Adatto per aria compressa, vuoto e liquidi				
∅ esterno	[mm]	12	15	18	22	28
∅ interno	[mm]	10	13	16	20	25
Peso	[kg/m]	0,093	0,119	0,144	0,178	0,337
Materiale		Lega di alluminio per lavorazione plastica				
Colore		Argentato				

Condizioni di esercizio			
		Poliammide PQ-PA	Alluminio PQ-AL
Pressione di esercizio	[bar]	-0,95 ... 7 bar	-0,95 ... 7 bar
Temperatura ambiente	[°C]	-25 ... 75	-30 ... 75

Tubi rigidi PQ

Foglio dati

FESTO

Dati di ordinazione				
	Ø esterno [mm]	Cod. prod.	Tipo	PE* [mm]
Poliamide				
	12	177 728	PQ-PA-12x1,5x3000	3000
	15	177 729	PQ-PA-15x1,5x3000	3000
	18	177 730	PQ-PA-18x2x3000	3000
	22	177 731	PQ-PA-22x2x3000	3000
	28	194 594	PQ-PA-28x2,5x3000	3000
Alluminio				
	12	177 732	PQ-AL-12x1x3000	3000
	15	177 733	PQ-AL-15x1x3000	3000
	18	177 734	PQ-AL-18x1x3000	3000
	22	177 735	PQ-AL-22x1x3000	3000
	28	194 593	PQ-AL-28x1,5x3000	3000

* Quantità in pezzi


Tubi rigidi PQ

Accessori

FESTO

Sostegno per tubi PQ-RK

Adatto per il sostegno di tubi in acciaio, alluminio o plastica con \varnothing esterno di 12, 15, 18, 22 e 28 mm.



Dimensioni e dati di ordinazione										
\varnothing esterno [mm]	D1	B	H	H1	L	L1	Peso [g]	Cod. prod.	Tipo	PE*
12	12	18,5	16	21,4	6	10,5	24	177 740	PQ-RK-12	10
15	15	21,5	17,5	24,4	6	10,8	30	177 741	PQ-RK-15	10
18	18	25,5	19	26,9	8	12,8	37	177 742	PQ-RK-18	10
22	22	31	21	30,7	12	16,8	50	177 743	PQ-RK-22	10
28	28	37	24	36	12	16,8	60	194 591	PQ-RK-28	-

* Quantità in pezzi

Pinza tagliatubi ZR

La pinza tagliatubi ZR serve a tagliare i tubi in plastica del tipo PQ-PA con diametro esterno fino a 28 mm. Non è adatta per il taglio di tubi con rivestimento metallico.



Dati di ordinazione	
	Cod. prod. Tipo
Pinza tagliatubi	194 592 ZR