

- 1 - Výběhový typ
dodává se do 2005

Elektromagnetické ventily MZH, Micro-Pneumatic; MYH, Mini-Pneumatic

FESTO





Technické údaje





- katalog
na CD-ROM
nebo
- www.festo.cz



Elektromagnetické ventily MZH, Micro-Pneumatic; MYH, Mini-Pneumatic

přehled dodávek

FESTO

funkce	provedení	typ	jmenovitý průtok [l/min]	připojení pneumatiky	provozní napětí [V DC]
ventily 3/2	elektromagnetický ventil – Micro-Pneumatic				
		MZH-3-0,4...	4,0	0,4 mm	24
		MZH-3-...	80	M3	
				1,5 mm	
	MOZH-3-...	80	M3		
				1,5 mm	
elektromagnetický ventil – Mini-Pneumatic					
	MYH-3-0,9...	20	0,9 mm	24	
	MYH-3-...	190	M5		
					2,3 mm
	MOYH-3-...	170	M5		
			2,3 mm		

funkce	provedení	typ	jmenovitý průtok [l/min]	připojení pneumatiky	provozní napětí [V DC]
ventily 5/2	elektromagnetický ventil – Micro-Pneumatic				
		MZH-5/2...	80	M3	24
				1,5 mm	
	elektromagnetický ventil – Mini-Pneumatic				
		MYH-5/2...	190	M5	24
			180	2,3 mm	
	elektromagnetický impulsní ventil – Micro-Pneumatic				
		JMZH-5/2...	80	M3	24
				1,5 mm	
	elektromagnetický impulsní ventil – Mini-Pneumatic				
	JMYH-5/2...	190	M5	24	
		180	2,3 mm		

funkce	provedení	typ	jmenovitý průtok [l/min]	připojení pneumatiky	provozní napětí [V DC]
ventily 5/3	elektromagnetický ventil – Micro-Pneumatic				
		MZH-5/3G...	40	M3	24
				1,5 mm	
		MZH-5/E...	40	M3	
			1,5 mm		
	elektromagnetický ventil – Mini-Pneumatic				
	MYH-5/3G...	130	M5	24	
		125	2,3 mm		
	MYH-5/E...	130	M5		
		125	2,3 mm		

Elektromagnetické ventily MZH, Micro-Pneumatic; MYH, Mini-Pneumatic

FESTO

přehled dodávek

typ	ventil s výstupem a příp. na desku	ventil na připojovací desku	základní poloha		typ řízení		→ strana
			uzavřená	otevřená	přímé	nepřímé	
elektromagnetický ventil – Micro-Pneumatic							
MZH-3-0,4...	-	■	-	-	■	-	2 / 3.5-4
MZH-3-...	■	-	■	-	-	■	2 / 3.5-4
	-	■					
MOZH-3-...	■	-	-	■	-	■	2 / 3.5-4
	-	■					
elektromagnetický ventil – Mini-Pneumatic							
MZH-3-0,4...	-	■	-	-	■	-	2 / 3.5-5
MZH-3-...	■	-	■	-	-	■	2 / 3.5-5
	-	■					
MOZH-3-...	■	-	-	■	-	■	2 / 3.5-5
	-	■					









typ	ventil s výstupy a připojením na desku	ventil na připojovací desku	typ řízení		→ strana
			přímé	nepřímé	
elektromagnetický ventil – Micro-Pneumatic					
MZH-5/2...	■	-	-	■	2 / 3.5-4
	-	■			
elektromagnetický ventil – Mini-Pneumatic					
MYH-5/2...	■	-	-	■	2 / 3.5-5
	-	■			
elektromagnetický impulsní ventil – Micro-Pneumatic					
JMZH-5/2...	■	-	-	■	2 / 3.5-4
	-	■			
elektromagnetický impulsní ventil – Mini-Pneumatic					
JMYH-5/2...	■	-	-	■	2 / 3.5-5
	-	■			

typ	ventil s výstupy a připojením na desku	ventil na připojovací desku	typ řízení		→ strana
			přímé	nepřímé	
elektromagnetický ventil – Micro-Pneumatic					
MZH-5/3G...	■	-	-	■	2 / 3.5-4
	-	■			
MZH-5/E...	■	-	-	■	2 / 3.5-4
	-	■			
elektromagnetický ventil – Mini-Pneumatic					
MYH-5/3G...	■	-	-	■	2 / 3.5-5
	-	■			
MYH-5/E...	■	-	-	■	2 / 3.5-5
	-	■			

Elektromagnetické ventily MZH, Micro-Pneumatic

údaje pro objednávky








FESTO

Micro-Pneumatic schématická značka		popis	s výstupy a připo- jením na desku	na základní desku	č. dílu	typ
ventily 3/2						
	typ řízení: přímé zalitý kabel, 0,3 m	-	■	30 210	MZH-3-04-K	
	typ řízení: přímé indikace stavu sepnutí diodou LED	-	■	30 217	MZH-3-0,4-LED	
	základní poloha uzavřená typ řízení: nepřímé indikace stavu sepnutí diodou LED	■	-	30 192	MZH-M3-L-LED	
		-	■	30 218	MZH-3-1,5-L-LED	
	základní poloha otevřená typ řízení: nepřímé indikace stavu sepnutí diodou LED	■	-	30 193	MOZH-3-M3-LED	
		-	■	30 219	MOZH-3-1,5-L-LED	
ventily 5/2						
	typ řízení: nepřímé indikace stavu sepnutí diodou LED	■	-	30 194	MZH-5/2-M3-L-LED	
		-	■	30 195	MZH-5/2-1,5-L-LED	
ventily 5/2 – elektromagnetické impulsní ventily						
	typ řízení: nepřímé indikace stavu sepnutí diodou LED	■	-	30 195	JMZH-5/2-M3-L-LED	
		-	■	30 221	JMZH-5/2-1,5-L-LED	
ventily 5/3						
	základní poloha uzavřená typ řízení: nepřímé indikace stavu sepnutí diodou LED	■	-	30 196	MZH-5/3G-M3-L-LED	
		-	■	30 222	MZH-5/3G-1,5-L-LED	
	základní poloha odvětraná typ řízení: nepřímé indikace stavu sepnutí diodou LED	■	-	30 197	MZH-5/3E-M3-L-LED	
		-	■	30 223	MZH-5/3E-1,5-L-LED	

Elektromagnetické ventily MYH, Mini-Pneumatic

údaje pro objednávky









FESTO

Mini-Pneumatic					
schématická značka	popis	s výstupy a připojením na desku	na základní desku	č. dílu	typ
ventily 3/2					
	typ řízení: přímé	-	■	34 300	MYH-3-0,9-LED
	indikace stavu sepnutí diodou LED				
	základní poloha uzavřená	■	-	34 307	MYH-3-M5-L-LED
	typ řízení: nepřímé	-	■	34 301	MYH-3-2,3-L-LED
	základní poloha otevřená	■	-	34 308	MOYH-3-M5-L-LED
	typ řízení: nepřímé	-	■	34 302	MOYH-3-2,3-L-LED
	typ řízení: nepřímé	■	-	34 309	MYH-5/2-M5-L-LED
	indikace stavu sepnutí diodou LED	-	■	34 303	MYH-5/2-2,3-L-LED
ventily 5/2 – elektromagnetické impulsní ventily					
	typ řízení: nepřímé	■	-	34 310	JMYH-5/2-M5-L-LED
	indikace stavu sepnutí diodou LED	-	■	34 304	JMYH-5/2-2,3-L-LED
ventily 5/3					
	základní poloha uzavřená	■	-	34 311	MYH-5/3G-M5-L-LED
	typ řízení: nepřímé	-	■	34 305	MYH-5/3G-2,3-L-LED
	základní poloha odvětraná	■	-	34 312	MYH-5/3E-M5-L-LED
	typ řízení: nepřímé	-	■	34 306	MYH-5/3E-2,3-L-LED
	indikace stavu sepnutí diodou LED				

Elektromagnetické ventily MZH, Micro-Pneumatic

příslušenství









FESTO

Údaje pro objednávky				
název	krátký popis	č. dílu	typ	
připojovací deska, boční přírůdky				
	pro ventily 3/2	typ řízení: přímé	34 350	AS-MZ-3-M3
		typ řízení: nepřímé	34 351	AS-MZ-3-M5
	pro ventily 5/2 a 5/3		34 352	AS-MZ-5-M5
bateriový blok pro ventily pro připojovací desku, ventil 3/2; typ řízení: přímé				
	pro 2 ventily		30 224	PRMZ-3-M3-2
	pro 4 ventily		30 226	PRMZ-3-M3-4
	pro 6 ventilů		30 228	PRMZ-3-M3-6
	pro 8 ventilů		30 230	PRMZ-3-M3-8
	pro 10 ventilů		30 232	PRMZ-3-M3-10
krycí deska pro prázdné pozice, ventil 3/2				
			32 607	PRMZB-3
připojovací blok pro ventily s výstupy na tělese a připojením na desku, ventily 3/2, 5/2 a 5/3; typ řízení: nepřímé				
	pro 2 ventily		30 233	PRMZ-5-M3-2
	pro 4 ventily		30 235	PRMZ-5-M3-4
	pro 6 ventilů		30 237	PRMZ-5-M3-6
	pro 8 ventilů		30 239	PRMZ-5-M3-8
	pro 10 ventilů		30 241	PRMZ-5-M3-10
bateriový blok pro ventily na připojovací desku, ventily 3/2, 5/2 a 5/3; typ řízení: nepřímé				
	pro 2 ventily		30 242	PRMZ-5-M5-2
	pro 4 ventily		30 244	PRMZ-5-M5-4
	pro 6 ventilů		30 246	PRMZ-5-M5-6
	pro 8 ventilů		30 248	PRMZ-5-M5-8
	pro 10 ventilů		30 250	PRMZ-5-M5-10
krycí deska pro prázdné pozice, ventil 5/2 a 5/3				
			33 008	PRMZB-5
zásuvka s kabelem				
	24 V DC, délka kabelu 0,5 m		34 347	KMY-1-24-0,5
	24 V DC, délka kabelu 2,5 m		30 446	KMYZ-1-24-2,5
	24 V DC, délka kabelu 5 m		30 447	KMYZ-1-24-5
	24 V DC, délka kabelu 15 m		193 454	KMYZ-1-24-15
zásuvka				
	pro ventily MY- a MZ-		34 345	MSSD-MY
	nástrčné kontakty (10 kusů)		34 346	MSSD-MY-C

Elektromagnetické ventily MYH, Mini-Pneumatic

příslušenství

FESTO

Údaje pro objednávky			
název	krátký popis	č. dílu	typ
připojovací deska, boční přírůdky			
	pro ventily 3/2	typ řízení: přímé	34 313 AS-MY-3-M3
		typ řízení: nepřímé	34 314 AS-MY-3-1/8
	pro ventily 5/2 a 5/3		34 315 AS-MZ-5-1/8
bateriový blok pro ventily pro připojovací desku, ventil 3/2; typ řízení: přímé			
	pro 2 ventily		30 316 PRMY-3-M5-2
	pro 4 ventily		30 318 PRMY-3-M5-4
	pro 6 ventilů		30 320 PRMY-3-M5-6
	pro 8 ventilů		30 322 PRMY-3-M5-8
	pro 10 ventilů		30 324 PRMY-3-M5-10
krycí deska pro prázdné pozice, ventil 3/2			
		34 343	PRMYB-3
připojovací blok pro ventily s výstupy na tělese a připojením na desku, ventily 3/2, 5/2 a 5/3; typ řízení: nepřímé			
	pro 2 ventily		34 325 PRS-M5-2
	pro 4 ventily		34 327 PRS-M5-4
	pro 6 ventilů		34 329 PRS-M5-6
	pro 8 ventilů		34 331 PRS-M5-8
	pro 10 ventilů		34 333 PRS-M5-10
bateriový blok pro ventily na připojovací desku, ventily 3/2, 5/2 a 5/3; typ řízení: nepřímé			
	pro 2 ventily		34 334 PRMY-5-1/8-2
	pro 4 ventily		34 336 PRMY-5-1/8-4
	pro 6 ventilů		34 338 PRMY-5-1/8-6
	pro 8 ventilů		34 340 PRMY-5-1/8-8
	pro 10 ventilů		34 342 PRMY-5-1/8-10
krycí deska pro prázdné pozice, ventil 5/2 a 5/3			
		34 344	PRMYB-5
zásuvka s kabelem			
	24 V DC, délka kabelu 0,5 m		34 347 KMY-1-24-0,5
	24 V DC, délka kabelu 2,5 m		30 446 KMYZ-1-24-2,5
	24 V DC, délka kabelu 5 m		30 447 KMYZ-1-24-5
	24 V DC, délka kabelu 15 m		193 454 KMYZ-1-24-15
zásuvka			
	pro ventily MY- a MZ-		34 345 MSSD-MY
	nástrčné kontakty (10 kusů)		34 346 MSSD-MY-C