


# Cables NEBC para unidades de control

Hoja de datos

## Cable KDI

- Cable (cable de programación) para diversas aplicaciones
- Confeccionado en ambos extremos
- Cables de 3 m



Datos técnicos generales	
Tipo	KDI-PPA-3-BU9
Tipo de fijación	Tornillos 4-40 UNC
Posición de montaje	Indistinta

Materiales	
Cuerpo	PBT
Contactos	Aleación de cobre, dorado
Tuerca	Latón niquelado
Cubierta del cable	PVC

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente	[°C]	-30 ... +80
Temperatura ambiente admisible para cables móviles	[°C]	-10 ... +80

**Dimensiones** Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)

1 Conector recto tipo zócalo, Sub-D de 9 contactos  
2 Conector recto tipo clavija, Sub-D de 9 contactos

Referencias						
	Conexión eléctrica	Tipo de cable	Longitud del cable	Peso	Nº art.	Tipo
		[mm <sup>2</sup> ]	[m]	[g]		
	Conector recto tipo zócalo, Sub-D de 9 contactos – Conector recto tipo clavija, Sub-D de 9 contactos	9x0,22	3	156	<b>151915</b>	<b>KDI-PPA-3-BU9</b>