

Cables de conexión para válvulas, conector tipo zócalo M16 de 8 contactos

Código del producto

	K	MPPE	-	B	-	
Función						
K	Cable de conexión					
Utilización						
MPPE	Para reguladores de presión proporcionales MPPE					
Generación						
B	Segunda generación					
Longitud del cable						
2,5	2,5 m					
5	5 m					

Cables de conexión para válvulas, conector tipo zócalo M16 de 8 contactos

Hoja de datos

Cable de conexión KMPPE

- Cable de conexión para reguladores de presión proporcionales MPPES
- Confección en un lado
- Cables de 2,5 m y 5 m
- 8 hilos
- Conector tipo zócalo M16x0,75



Especificaciones técnicas generales	
Conforme a la norma	DIN 47100
Identificación del cable	Con accesorios

Especificaciones técnicas: conexión eléctrica 1	
Función	Lado del dispositivo de campo
Tipo de conexión	Conector tipo zócalo
Salida del cable	Acodada
Diseño	Redondo
Tecnología de conexión	M16x0,75 según EN 61076-2-106
Número de contactos/hilos	8
Contactos/hilos ocupados	8
Tipo de fijación	Fijación por tornillo

Especificaciones técnicas: conexión eléctrica 2	
Función	Lado de control
Tipo de conexión	Cable
Tecnología de conexión	Extremo abierto
Extremos de hilo	Corte sin punta
Número de contactos/hilos	8
Contactos/hilos ocupados	8

Especificaciones técnicas: parte eléctrica		
Margen de tensión de funcionamiento	[V DC]	0 ... 30
Tensión soportada al impulso	[kV]	0,6
Carga admisible de corriente a 40 °C	[A]	5
Grado de ensuciamiento		1
Frecuencia de conexión		500

Especificaciones técnicas: cables		
Diámetro del cable	[mm]	6,8
Estructura del cable	[mm ²]	8x0,25
		Apantallado
Sección nominal del conductor	[mm ²]	0,25
Propiedades del cable		Estándar
Condiciones de prueba del cable		Condiciones de las pruebas bajo demanda

Cables de conexión para válvulas, conector tipo zócalo M16 de 8 contactos

FESTO

Hoja de datos

Materiales	
Cuerpo	Poliamida
Fijación por tornillo	Poliamida
Cubierta aislante del cable	PVC
Color de la cubierta aislante del cable	Gris
Nota sobre los materiales	Conformidad con la directiva 2002/95/CE (RoHS)

Condiciones de funcionamiento y ecológicas	
Temperatura ambiente [°C]	-30 ... +80
Temperatura ambiente para tendido móvil del cable [°C]	-5 ... +70
Grado de protección	IP67
Nota sobre el grado de protección	En estado montado

Cableado (vista del conector tipo zócalo)				
Conexión eléctrica 1	Clavija	Color del hilo ¹⁾	Clavija	Conexión eléctrica 2
	1	WH	-	-
	2	BN	-	
	3	GN	-	
	4	YE	-	
	5	GY	-	
	6	PK	-	
	7	RD	-	
	8	BU	-	
	n.c.	Apantallado	-	

1) Según IEC 757

Dimensiones	Datos CAD disponibles en → www.festo.com
	<p>1 Cable de 2,5 m, o 5 m de longitud, según pedido</p>

Referencias de pedido							
Conexión eléctrica		Longitud del cable [m]	Peso [g]	Nº art.	Código del producto		
Conexión 1	Conexión 2						
Conector tipo zócalo M16x0,75	8 clavijas	Extremo abierto	8 hilos	2,5	243	161879	KMPPE-B-2,5
				5	459	161878	KMPPE-B-5

Referencias de pedido: accesorios				
			Nº art.	Código del producto
	Placas de identificación para colocar en cables con diámetro de 5 ... 8 mm	11x20 mm	33361	KM-BZ