


Conexiones eléctricas para conexión multipolo

Hoja de datos: KEA-1-25P-...

- Conector tipo zócalo con cable para conexión multipolo
- Preconfeccionado
- Cables de 5 m, 10 m o según especificaciones del cliente
- 25 contactos
- Sub-D




Datos técnicos generales		
Tipo	KEA-1-25P-...	
Tipo de fijación	2 tornillos M3x16	
Posición de montaje	Indistinta	
Conexión eléctrica	Conector tipo zócalo Sub-D de 25 contactos	
Tensión de funcionamiento	[V]	250 AC
	[V]	250 DC
Carga de corriente	[A]	4
Diámetro del cable	[mm]	12
Clase de protección según NE 60 529		IP65 (montada)
Información sobre los materiales: cuerpo		Poliamida (6GB30)
Información sobre los materiales: contactos		Aleación de cobre, dorado
Información sobre los materiales: funda del cable		Cloruro de polivinilo
Temperatura ambiente	[°C]	-20 ... +80
Temperatura ambiente tendido del cable suelto	[°C]	-5 ... +70

Referencias						
	Tipo de cable [mm ²]	Peso del producto		Longitud [m]	Tipo	Nº de artículo
		Cable [g/m]	total [g]			
	25x0,34	Aprox. 190	1092	5	KEA-1-25P-5	177 413
	25x0,34		2040	10	KEA-1-25P-10	177 414
	25x0,34		Según largo	Indistinta	KEA-1-25P-X	177 415

Conexiones eléctricas para conexión multipolo

Hoja de datos: KEA-1-25P-...

Dimensiones Datos CAD disponibles en → www.festo.com



Tipo	1	B1	B2	D1	H1	H2	H3	L1	L2	L
KEA-1-25P-...	Conector Sub-D tipo zócalo, 25 contactos	30	23	12	47	37	35	70	63	Largo según tipo (5 m o 10 m)

Distribución de conexiones (plano del conector)

Pin	Color del hilo
1	Blanco
2	Verde
3	Amarillo
4	Gris
5	Rosa
6	Azul
7	Rojo
8	Violeta
9	Gris y rosa
10	Rojo y azul
11	Blanco y verde
12	Marrón y verde
13	Blanco y amarillo
14	Amarillo y marrón
15	Blanco y gris
16	Gris y marrón
17	Blanco y rosa
18	Rosa y marrón
19	Blanco y azul
20	Marrón y azul
21	Blanco y rojo
22	Marrón y rojo
23	Blanco y negro
24	Marrón
25	Negro

