

Conexiones eléctricas para conexión individual

Hoja de datos: KMH

- Conector tipo zócalo con cable, para la conexión horizontal de válvulas individuales
- Preconfeccionado
- Cables de 0,5 m, 1 m, 2,5 m, o 5 m
- Conector tipo zócalo de 3 contactos
- No apropiado para cadenas de arrastre



Datos técnicos generales	
Conexiones eléctricas	Conector tipo zócalo de 3 contactos
Tipo de fijación	Clip
Posición de montaje	Indistinta
Tensión de funcionamiento [V]	60 DC
Carga de corriente [A]	3
Diámetro del cable [mm]	1,3
Clase de protección según NE 60 529	IP40
Información sobre los materiales: cuerpo	POM
Información sobre los materiales: contactos	Bronce estañado
Información sobre los materiales: funda del cable	PVC
Temperatura ambiente [°C]	-40 ... +105

Dimensiones Datos CAD disponibles en → www.festo.com

- 1 Pin 1, hilo de color negro
- 2 Pin 2, hilo de color azul
- 3 Pin 3, hilo de color rojo
- L1 Largo según tipo (0,5 m, 1 m, 2,5 m o 5 m)

Referencias					
	Tipo de cable [mm ²]	Peso del producto [g]	Largo del cable (L1) [m]	Nº art.	Tipo
	3x0,14	6	0,5	527396	KMH-D-0,5
	3x0,14	11	1	527397	KMH-D-1
	3x0,14	24	2,5	527398	KMH-D-2,5
	3x0,14	46	5	527399	KMH-D-5