Tubos protectores



Hoja de datos

Tubo protector MKV

Material:
PVC, acero para muelles

Nota sobre los materiales:
En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)





[1] Tubo protector
[2] Racor
[3] Contratuerca

Protección de tubos neumáticos y cableado eléctrico.

Flexible, extensible, comprimible, impermeable y, en gran medida, resistente al aceite y los ácidos.

Nota

El tubo protector MKV puede combinarse con el conector múltiple KSV.
➔ Internet: ksv

Nota

Otros tubos protectores para elementos de instalación utilizados en la técnica de manipulación y montaje.
➔ Internet: mkr, mkg

Referencias de pedido

Para racor roscado de tubo protector MKVV con rosca exterior	Diámetro interior x diámetro exterior [mm]	Radio de flexión mín. +10 % [mm]	Para conector múltiple KSV	CRC[1]	Peso [g/m]	N.º art.	Código del producto	PE[2] [m]
Pg 13,5	15x19	19	–	2	117	**7404**	**MKV-PG-13,5**	**50**
Pg 21	21x27	27	KSV-5		240	**7549**	**MKV-PG-21**	**50**
Pg 29	29x36	36	KSV-8, KSV6-7		395	**7550**	**MKV-PG-29**	**25**
Pg 36	38x45	45	KSV-16-B, KSV6-12		560	**7147**	**MKV-PG-36**	**25**
Pg 48	48x56	56	KSV-32-B, KSV6-22		806	**7148**	**MKV-PG-48**	**25**

1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según la norma Festo FN 940070
Exposición moderada a la corrosión. Aplicación en interiores en los que puede producirse condensación. Piezas exteriores visibles cuya superficie debe cumplir requisitos esencialmente decorativos y que están en contacto directo con las atmósferas habituales en entornos industriales.
2) Unidades por embalaje

Hoja de datos

Racor roscado de tubo protector
MKVV
Contratuerca MKVM

Material:
Plástico

Nota sobre los materiales:
En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)



Dimensiones

Rosca de conexión D	B	L	L1	⌀	⌀1
Pg 13,5	6	42	10	24	27
Pg 21	7	58	11	35	36
Pg 29	7	59	12	45	46
Pg 36	8	62,5	12	54	60
Pg 48	8	68	15	65	70

Referencias de pedido: racor roscado de tubo protector

Rosca de conexión	CRC[1)]	Peso [g]	N.° art.	Código del producto
Pg 13,5	2	7	**19113**	**MKVV-PG-13,5-B**
Pg 21		17	**19114**	**MKVV-PG-21-B**
Pg 29		27	**19115**	**MKVV-PG-29-B**
Pg 36		37	**19116**	**MKVV-PG-36-B**
Pg 48		59	**19117**	**MKVV-PG-48-B**

Referencias de pedido: contratuerca

Rosca de conexión	CRC[1)]	Peso [g]	N.° art.	Código del producto
Pg 13,5	2	2,5	**7411**	**MKVM-PG-13,5**
Pg 21		4,3	**9691**	**MKVM-PG-21**
Pg 29		6,5	**9692**	**MKVM-PG-29**
Pg 36		11,7	**7413**	**MKVM-PG-36**
Pg 48		15,6	**7414**	**MKVM-PG-48**

1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según la norma Festo FN 940070
Exposición moderada a la corrosión. Aplicación en interiores en los que puede producirse condensación. Piezas exteriores visibles cuya superficie debe cumplir requisitos esencialmente decorativos y que están en contacto directo con las atmósferas habituales en entornos industriales.