

# Conectores confeccionables, M16, 8 contactos

Hoja de datos

## Conector tipo zócalo MPPE

- Para reguladores proporcionales MPPEs



### Datos técnicos generales

Conexión eléctrica	Conector acodado tipo zócalo	
	8 contactos	
	Para soldar	
Tensión de funcionamiento [V DC]	Máx. 60	
Carga de corriente [A]	5	
Racor del cable	Pg9	
Diámetro admisible del cable [mm]	6 ... 8	
Sección de la conexión [mm <sup>2</sup> ]	Máx. 0,75	
Frecuencia de conexión	500	
Tipo de fijación	Tuerca M16x0,75	
Posición de montaje	Indistinta	
Grado de protección según EN 60 529	IP67 (montado)	

### Materiales


Cuerpo	PA
Color del cuerpo	Negro
Tuerca	PA
Contactos crimp	Cobre estañado

### Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C]	-30 ... +95
---------------------------	-------------

### Dimensiones

MPPE-3-B



Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Ocupación de clavijas



### Referencias

Descripción	Peso	Nº art.	Tipo
Conector tipo zócalo para reguladores proporcionales MPPEs	65 g	161839	MPPE-3-B