

- 2 - Fin de série
Livable jusqu'en décembre 2005

Electrodistributeurs MZH, Micro-Pneumatic ; MYH, Mini-Pneumatic

FESTO





Caractéristiques techniques
→ Le catalogue Pneumatique
sur CD-ROM
ou
→ www.festo.fr





Distributeurs personnalisés
Micro/Mini-Pneumatic



3.5

Electro distributeurs MZH, Micro-Pneumatic ; MYH, Mini-Pneumatic

Fourniture

Fonction	Version	Type	Débit nominal [l/min]	Raccord pneumatique	Tension de service [V CC]	
Distributeurs 3/2	Electrodistributeur – Micro-Pneumatic					
		MZH-3-0,4...	4,0	0,4 mm	24	
		MZH-3-...	80	M3 1,5 mm		
		MOZH-3-...	80	M3 1,5 mm		
	Electrodistributeur – Mini-Pneumatic					
		MYH-3-0,9...	20	0,9 mm		24
MYH-3-...		190	M5 2,3 mm			
MOYH-3-...		170	M5 2,3 mm			

Fonction	Version	Type	Débit nominal [l/min]	Raccord pneumatique	Tension de service [V CC]	
Distributeurs 5/2	Electrodistributeur – Micro-Pneumatic					
		MZH-5/2...	80	M3 1,5 mm	24	
		Electrodistributeur – Mini-Pneumatic				
		MYH-5/2...	190	M5	24	
			180	2,3 mm		
	Electrodistributeur bistable – Micro-Pneumatic					
		JMZH-5/2...	80	M3 1,5 mm	24	
		Electrodistributeur bistable – Mini-Pneumatic				
		JMYH-5/2...	190	M5	24	
			180	2,3 mm		

Fonction	Version	Type	Débit nominal [l/min]	Raccord pneumatique	Tension de service [V CC]
Distributeurs 5/3	Electrodistributeur – Micro-Pneumatic				
		MZH-5/3G...	40	M3 1,5 mm	24
		MZH-5/E...	40	M3 1,5 mm	
		Electrodistributeur – Mini-Pneumatic			
		MYH-5/3G...	130	M5	24
			125	2,3 mm	
MYH-5/E...		130	M5		
		125	2,3 mm		

Electrodistributeurs MZH, Micro-Pneumatic ; MYH, Mini-Pneumatic

FESTO

Fourniture









Type	Distributeur à orifice taraudé	Distributeur pour embase	Position de repos		Type de pilotage		→ Page
			fermé	ouvert	direct	à commande indirecte	
Electrodistributeur – Micro-Pneumatic							
MZH-3-0,4...	-	■	-	-	■	-	2 / 3.5-4
MZH-3-...	■	-	■	-	-	■	2 / 3.5-4
	-	■					
MOZH-3-...	■	-	-	■	-	■	2 / 3.5-4
	-	■					
Electrodistributeur – Mini-Pneumatic							
MZH-3-0,4...	-	■	-	-	■	-	2 / 3.5-5
MZH-3-...	■	-	■	-	-	■	2 / 3.5-5
	-	■					
MOZH-3-...	■	-	-	■	-	■	2 / 3.5-5
	-	■					

Type	Distributeur à orifice taraudé	Distributeur pour embase	Type de pilotage		→ Page
			direct	à commande indirecte	
Electrodistributeur – Micro-Pneumatic					
MZH-5/2...	■	-	-	■	2 / 3.5-4
	-	■			
Electrodistributeur – Mini-Pneumatic					
MYH-5/2...	■	-	-	■	2 / 3.5-5
	-	■			
Electrodistributeur bistable – Micro-Pneumatic					
JMZH-5/2...	■	-	-	■	2 / 3.5-4
	-	■			
Electrodistributeur bistable – Mini-Pneumatic					
JMYH-5/2...	■	-	-	■	2 / 3.5-5
	-	■			

Type	Distributeur à orifice taraudé	Distributeur pour embase	Type de pilotage		→ Page
			direct	à commande indirecte	
Electrodistributeur – Micro-Pneumatic					
MZH-5/3G...	■	-	-	■	2 / 3.5-4
	-	■			
MZH-5/E...	■	-	-	■	2 / 3.5-4
	-	■			
Electrodistributeur – Mini-Pneumatic					
MYH-5/3G...	■	-	-	■	2 / 3.5-5
	-	■			
MYH-5/E...	■	-	-	■	2 / 3.5-5
	-	■			

Electrodistributeurs MZH, Micro-Pneumatic

Références

Micro-Pneumatic					
Schéma de connexion	Description	Distributeur à orifice taraudé	Distributeur pour embase	N° pièce	Type
Distributeurs 3/2					
	Type de pilotage : direct Câble surmoulé, 0,3 m	-	■	30 210	MZH-3-04-K
	Type de pilotage : direct LED témoin d'état de commutation	-	■	30 217	MZH-3-0,4-LED
	fermé en position de repos	■	-	30 192	MZH-M3-L-LED
	Type de pilotage : à commande indirecte LED d'état de commutation	-	■	30 218	MZH-3-1,5-L-LED
	ouvert en position de repos	■	-	30 193	MOZH-3-M3-LED
	Type de pilotage : à commande indirecte LED d'état de commutation	-	■	30 219	MOZH-3-1,5-L-LED
Distributeurs 5/2					
	Type de pilotage : à commande indirecte LED d'état de commutation	■	-	30 194	MZH-5/2-M3-L-LED
		-	■	30 195	MZH-5/2-1,5-L-LED
Distributeurs 5/2 – Electrodistributeurs bistables					
	Type de pilotage : à commande indirecte LED d'état de commutation	■	-	30 195	JMZH-5/2-M3-L-LED
		-	■	30 221	JMZH-5/2-1,5-L-LED
Distributeurs 5/3					
	fermé en position de repos	■	-	30 196	MZH-5/3G-M3-L-LED
	Type de pilotage : à commande indirecte LED d'état de commutation	-	■	30 222	MZH-5/3G-1,5-L-LED
	à l'échappement en position de repos	■	-	30 197	MZH-5/3E-M3-L-LED
	Type de pilotage : à commande indirecte LED d'état de commutation	-	■	30 223	MZH-5/3E-1,5-L-LED









Electrodistributeurs MYH, Mini-Pneumatic

Références

Mini-Pneumatic					
Schéma de connexion	Description	Distributeur à orifice taraudé	Distributeur pour embase	N° pièce	Type
Distributeurs 3/2					
	Type de pilotage : direct LED d'état de commutation	-	■	34 300	MYH-3-0,9-LED
	fermé en position de repos Type de pilotage : à commande indirecte LED d'état de commutation	■	-	34 307	MYH-3-M5-L-LED
		-	■	34 301	MYH-3-2,3-L-LED
	ouvert en position de repos Type de pilotage : à commande indirecte LED d'état de commutation	■	-	34 308	MOYH-3-M5-L-LED
		-	■	34 302	MOYH-3-2,3-L-LED
Distributeurs 5/2					
	Type de pilotage : à commande indirecte LED d'état de commutation	■	-	34 309	MYH-5/2-M5-L-LED
		-	■	34 303	MYH-5/2-2,3-L-LED
Distributeurs 5/2 – Electro-distributeurs bistables					
	Type de pilotage : à commande indirecte LED d'état de commutation	■	-	34 310	JMYH-5/2-M5-L-LED
		-	■	34 304	JMYH-5/2-2,3-L-LED
Distributeurs 5/3					
	fermé en position de repos Type de pilotage : à commande indirecte LED d'état de commutation	■	-	34 311	MYH-5/3G-M5-L-LED
		-	■	34 305	MYH-5/3G-2,3-L-LED
	à l'échappement en position de repos Type de pilotage : à commande indirecte LED d'état de commutation	■	-	34 312	MYH-5/3E-M5-L-LED
		-	■	34 306	MYH-5/3E-2,3-L-LED









Electrodistributeurs MZH, Micro-Pneumatic

Accessoires

Références				
Désignation	Description sommaire	N° pièce	Type	
Plaque de connexion, raccords sur le côté				
	pour distributeurs 3/2	Type de pilotage : direct	34 350	AS-MZ-3-M3
		Type de pilotage : à commande indirecte	34 351	AS-MZ-3-M5
	pour distributeurs 5/2 et 5/3		34 352	AS-MZ-5-M5
Bloc de montage en batterie pour distributeurs de plaque de connexion 3/2 ; type de pilotage : direct				
	pour 2 distributeurs		30 224	PRMZ-3-M3-2
	pour 4 distributeurs		30 226	PRMZ-3-M3-4
	pour 6 distributeurs		30 228	PRMZ-3-M3-6
	pour 8 distributeurs		30 230	PRMZ-3-M3-8
	pour 10 distributeurs		30 232	PRMZ-3-M3-10
Plaque d'obturation pour emplacements vides, 3/2				
			32 607	PRMZB-3
Bloc de montage pour distributeurs à orifice taraudé 3/2, 5/2 et 5/3 ; type de pilotage : à commande indirecte				
	pour 2 distributeurs		30 233	PRMZ-5-M3-2
	pour 4 distributeurs		30 235	PRMZ-5-M3-4
	pour 6 distributeurs		30 237	PRMZ-5-M3-6
	pour 8 distributeurs		30 239	PRMZ-5-M3-8
	pour 10 distributeurs		30 241	PRMZ-5-M3-10
Bloc de montage en batterie pour distributeurs de plaques de connexion 3/2, 5/2 et 5/3 ; type de pilotage : à commande indirecte				
	pour 2 distributeurs		30 242	PRMZ-5-M5-2
	pour 4 distributeurs		30 244	PRMZ-5-M5-4
	pour 6 distributeurs		30 246	PRMZ-5-M5-6
	pour 8 distributeurs		30 248	PRMZ-5-M5-8
	pour 10 distributeurs		30 250	PRMZ-5-M5-10
Plaque d'obturation pour emplacements vides, 5/2 et 5/3				
			33 008	PRMZB-5
Câble de connexion avec prise				
	24 V DC, longueur du câble 0,5 m		34 347	KMY-1-24-0,5
	24 V CC, longueur du câble 2,5 m		30 446	KMYZ-1-24-2,5
	24 V CC, longueur du câble 5 m		30 447	KMYZ-1-24-5
	24 V CC, longueur du câble 15 m		193 454	KMYZ-1-24-15
Connecteur femelle				
	pour distributeurs MY et MZ		34 345	MSSD-MY
	Contacts à fiche (10 pièces)		34 346	MSSD-MY-C

Electrodistributeurs MYH, Mini-Pneumatic

Accessoires

Références			
Désignation	Description sommaire	N° pièce	Type
Plaque de connexion, raccords sur le côté			
	pour distributeurs 3/2	Type de pilotage : direct	34 313 AS-MY-3-M3
		Type de pilotage : à commande indirecte	34 314 AS-MY-3-1/8
	pour distributeurs 5/2 et 5/3		34 315 AS-MZ-5-1/8
Bloc de montage en batterie pour distributeurs de plaque de connexion 3/2 ; type de pilotage : direct			
	pour 2 distributeurs		30 316 PRMY-3-M5-2
	pour 4 distributeurs		30 318 PRMY-3-M5-4
	pour 6 distributeurs		30 320 PRMY-3-M5-6
	pour 8 distributeurs		30 322 PRMY-3-M5-8
	pour 10 distributeurs		30 324 PRMY-3-M5-10
Plaque d'obturation pour emplacements vides, 3/2			
		34 343	PRMYB-3
Bloc de montage pour distributeurs à orifice taraudé 3/2, 5/2 et 5/3 ; type de pilotage : à commande indirecte			
	pour 2 distributeurs		34 325 PRS-M5-2
	pour 4 distributeurs		34 327 PRS-M5-4
	pour 6 distributeurs		34 329 PRS-M5-6
	pour 8 distributeurs		34 331 PRS-M5-8
	pour 10 distributeurs		34 333 PRS-M5-10
Bloc de montage en batterie pour distributeurs de plaques de connexion 3/2, 5/2 et 5/3 ; type de pilotage : à commande indirecte			
	pour 2 distributeurs		34 334 PRMY-5-1/8-2
	pour 4 distributeurs		34 336 PRMY-5-1/8-4
	pour 6 distributeurs		34 338 PRMY-5-1/8-6
	pour 8 distributeurs		34 340 PRMY-5-1/8-8
	pour 10 distributeurs		34 342 PRMY-5-1/8-10
Plaque d'obturation pour emplacements vides, 5/2 et 5/3			
		34 344	PRMYB-5
Câble de connexion avec prise			
	24 V CC, longueur du câble 0,5 m	34 347	KMY-1-24-0,5
	24 V CC, longueur du câble 2,5 m	30 446	KMYZ-1-24-2,5
	24 V CC, longueur du câble 5 m	30 447	KMYZ-1-24-5
	24 V CC, longueur du câble 15 m	193 454	KMYZ-1-24-15
Connecteur femelle			
	pour distributeurs MY et MZ	34 345	MSSD-MY
	Contacts à fiche (10 pièces)	34 346	MSSD-MY-C