

Conectores NECV para válvulas, confeccionables

Hoja de datos

Conector tipo zócalo, multipolo IMP1-SD

- Conector tipo zócalo para conexión multipolo
- Confección libre y con cables de cualquier longitud
- Conector tipo zócalo con 25, 40 ó 72 contactos
- Sección de los hilos de 0,75 y 1,5 mm²



Datos técnicos generales			
Tipo	IMP1-SD-25...	IMP1-SD-40...	IMP1-SD-72...
Conexión eléctrica	Conector tipo zócalo de 25 contactos	Conector tipo zócalo de 40 contactos	Conector tipo zócalo de 72 contactos
Tipo de fijación	Con brida de fijación		
Posición de montaje	Indistinta		
Tensión de funcionamiento	[V AC]	Máx. 300	
	[V DC]	Máx. 250	
Carga de corriente	[A]	10	
Clase de protección según EN 60529	IP65 (montada)		

Materiales	
Tipo	IMP1-SD-...
Cuerpo	Material sintético, fundición inyectada de metal ligero
Contacto crimp	Aleación de cobre, plateado

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente	[°C]	-40 ... +125

- 7 - Tipo armonizado
Disponible hasta 2012

Conectores NECV para válvulas, confeccionables

FESTO


Hoja de datos

Dimensiones


Datos CAD disponibles en → www.festo.com

IMP1-...

Cable montado




Cuerpo




	25 contactos	25 contactos	40 contactos	72 contactos
L1	79,5 mm	79,5 mm	93,5 mm	93,5 mm
B1	29,5 mm	36 mm	43 mm	43 mm
H1	54,5 mm	70,5 mm	60 mm	76 mm
Pg	16	21	21	29


Zócalo de 72 contactos



Zócalo de 40 contactos



Zócalo de 25 contactos



Conectores NECV para válvulas, confeccionables

Hoja de datos

Referencias					
Conexión eléctrica	Conector de alimentación	Diámetro admisible del cable [mm]	Sección máx. de los hilos [mm ²]	Peso del producto [g]	Nº art. Tipo
Conector tipo zócalo de 25 contactos	Pg21	11 ... 21	1,5	315	18317 IMP1-SD-25
Conector tipo zócalo de 25 contactos	Pg16	7,5 ... 15	0,75	210	18321 IMP1-SD-25-0,75
Conector tipo zócalo de 40 contactos	Pg29	18 ... 27	1,5	395	18318 IMP1-SD-40
Conector tipo zócalo de 40 contactos	Pg21	10 ... 19	0,75	325	18322 IMP1-SD-40-0,75
Conector tipo zócalo de 72 contactos	Pg29	18 ... 27	1,5	401	18319 IMP1-SD-72
Conector tipo zócalo de 72 contactos	SW50	22 ... 32	1,75	550	18320 IMP1-SD-72-36