

Hoja de datos



-  - Margen de temperatura
-10 ... +80 °C
-  - Presión de funcionamiento
0,14 ... 0,8 MPa



Este indicador se activa cuando en un conducto la presión es superior a 0,14 MPa.

Es perfecto para el control y la indicación del estado operativo.

Al accionarse, sobresale un puntero indicador de 3 mm claramente visible desde todos los lados.

Especificaciones técnicas generales			
Conexión neumática		Boquilla estriada PK-3	
Peso del producto	[g]	4	
Condiciones de funcionamiento y del entorno			
Presión de funcionamiento	[MPa]	0,14 ... 0,8	
	[bar]	1,4 ... 8	
	[psi]	20,3 ... 116	
Fluido de funcionamiento		Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:--]	
Conformidad PWIS		VDMA24364-B1/B2-L	
Nota sobre el fluido de funcionamiento/ mando		Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (tras lo cual será necesario seguir utilizando aire lubricado)	
Temperatura ambiente	[°C]	-10 ... +80	
Materiales			
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	
Referencias de pedido			
Conexión neumática	Color de indicación	N.º art.	Código del producto
Boquilla estriada PK-3	Rojo	9791	OH-10