

Hoja de datos



-  - Margen de temperatura
-10 ... +60 °C
-  - Presión de funcionamiento
-0,1 ... 0,8 MPa



Este indicador se activa cuando en un conducto la presión es superior a 0,12 MPa.

Es perfecto para el control y la indicación del estado operativo.

Al accionarse, en la tapa de visualización sobresale un casquillo de color claramente visible desde todos los lados gracias a la óptica favorable y a una superficie reflectante integrada.

Especificaciones técnicas generales

Conexión neumática		Boquilla estriada PK-3
Peso del producto	[g]	10

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Presión de funcionamiento	[MPa]	-0,1 ... 0,8
	[bar]	-1 ... 8
	[psi]	-14,5 ... 116
Fluido de funcionamiento		Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS		VDMA24364-B1/B2-L
Nota sobre el fluido de funcionamiento/ mando		Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (tras lo cual será necesario seguir utilizando aire lubricado)
Temperatura ambiente	[°C]	-10 ... +60

Materiales

Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
---------------------------	---

Referencias de pedido

Conexión neumática	Color de indicación	N.º art.	Código del producto
Boquilla estriada PK-3	Rojo	10088	OH-8-RT
	Verde	10089	OH-8-GN
	Azul	10090	OH-8-BL
	Amarillo	10091	OH-8-GE