

Conexiones eléctricas para conexión multipolo

Hoja de datos: VMPA-...

- Conector tipo zócalo con cable para conexión multipolo (conexión con terminal de válvulas tipo 32 MPA)
- Preconfeccionado
- Cables de 2,5 m, 5 m o 10 m
- Para 8 o 24 bobinas
- Sub-D
- VMPA-KMS2 como ejecución apropiada para cadena de arrastre



Datos técnicos generales	
Tipo	VMPA-...
Tipo de fijación	3 tornillos M3x22
Posición de montaje	Indistinta
Tensión de funcionamiento [V DC]	24
Carga de corriente [A]	3
Clase de protección según NE 60 529	IP65 (montada)
Información sobre los materiales: cuerpo	Poliamida reforzada con fibra de vidrio
Información sobre los materiales: contactos	Aleación de cobre, dorado
Información sobre los materiales: junta	Poliuretano
Temperatura ambiente [°C]	-30 ... +80
Temperatura ambiente tendido del cable suelto [°C]	-5 ... +70

Referencias							
	Conexión eléctrica	Tipo de cable [mm ²]	Información sobre los materiales: funda del cable	Diámetro del cable [mm]	Longitud [m]	Tipo	Nº de artículo
	Conector tipo zócalo Sub-D de 25 contactos	10x0,34	Cloruro de polivinilo	6,9	2,5	VMPA-KMS1-8-2,5	533 195
		10x0,34	Cloruro de polivinilo	6,9	5	VMPA-KMS1-8-5	533 196
		10x0,34	Cloruro de polivinilo	6,9	10	VMPA-KMS1-8-10	533 197
		25x0,34	Cloruro de polivinilo	11,4	2,5	VMPA-KMS1-24-2,5	533 192
		25x0,34	Cloruro de polivinilo	11,4	5	VMPA-KMS1-24-5	533 193
		25x0,34	Cloruro de polivinilo	11,4	10	VMPA-KMS1-24-10	533 194
	Conector tipo zócalo Sub-D de 25 contactos	10x0,25	Poliuretano	7,7	2,5	VMPA-KMS2-8-2,5-PUR	533 504
		10x0,25	Poliuretano	7,7	5	VMPA-KMS2-8-5-PUR	533 505
		10x0,25	Poliuretano	7,7	10	VMPA-KMS2-8-10-PUR	533 506
		25x0,25	Poliuretano	10,8	2,5	VMPA-KMS2-24-2,5-PUR	533 501
		25x0,25	Poliuretano	10,8	5	VMPA-KMS2-24-5-PUR	533 502
		25x0,25	Poliuretano	10,8	10	VMPA-KMS2-24-10-PUR	533 503

Conexiones eléctricas para conexión multipolo

Hoja de datos: VMMA-...

Dimensiones Datos CAD disponibles en → www.festo.com

VMMA-...

L1 Largo según tipo (2,5 m, 5 m o 10 m)
 D1 Diámetro según tipo (6,9 mm, 7,7 mm, 10,8 mm o 11,4 mm)

Distribución de conexiones (plano del conector)

VMMA-KMS...-24-...

	Pin	Color del hilo	Pin	Color del hilo
	1	Blanco	14	Amarillo y marrón
	2	Verde	15	Blanco y gris
	3	Amarillo	16	Gris y marrón
	4	Gris	17	Blanco y rosa
	5	Rosa	18	Rosa y marrón
	6	Azul	19	Blanco y azul
	7	Rojo	20	Marrón y azul
	8	Violeta	21	Blanco y rojo
	9	Gris y rosa	22	Marrón y rojo
	10	Rojo y azul	23	Blanco y negro
	11	Blanco y verde	24	Marrón
	12	Marrón y verde	25	Negro
	13	Blanco y amarillo		