







- До 12 отводов
- Подвод питания по выбору слева или справа

Коллекторы FR

Обзор продукции

FESTO

Серия	Конструкция	Тип	Присоединительная резьба		Число		→ Стр.
			Линия питания	Отвод	Линий питания	Отводов	
Коллектор с 4 присоединениями							
	FR-4	G ¹ / ₈	G ¹ / ₈	1	4	3 / 5.8-3	
		G ¹ / ₄	G ¹ / ₄				
		G ³ / ₈	G ³ / ₈				
		G ¹ / ₂	G ¹ / ₂				
Коллектор с 8 присоединениями							
	FR-8	G ³ / ₈	G ¹ / ₈	1	8	3 / 5.8-3	
		G ¹ / ₂	G ¹ / ₄				
		G ³ / ₄	G ¹ / ₂				
Коллектор с 9 присоединениями							
	FR-9	G ¹ / ₈	M3	1	9	3 / 5.8-4	
Коллектор с 12 присоединениями							
	FR-12	G ¹ / ₈	M5	1	12	3 / 5.8-4	

Коллекторы FR

Технические данные

FESTO

Коллектор FR-4


Число линий питания: 1

Число отводов: 4

Рабочее давление: 0 ... 16 бар

Материал:

Алюминиевая отливка



Присоединение D1		B1	B2	B3	D5	H1	L1	L2	L3	L4	Вес [г]	Номер заказа	Тип	PU*
Линия питания	Отвод													
G ¹ / ₈	G ¹ / ₈	20	11.6	13	4.4	17	56	13.5	17	46	25	6 701	FR-4-1/8-B	1
G ¹ / ₄	G ¹ / ₄	28	17	16	6.4	30	89	20	29	74	60	7 849	FR-4-1/4-C	1
G ³ / ₈	G ³ / ₈	32	19	20	6.4	26	85	20	26	72	75	6 703	FR-4-3/8-B	1
G ¹ / ₂	G ¹ / ₂	38	22	25	6.4	32	105	25	32	90	120	6 704	FR-4-1/2-B	1

* Количество штук в упаковке


Коллектор FR-8

Число линий питания: 2, включая одну с установленной заглушкой
Число отводов: 8

Рабочее давление: 0 ... 16 бар

Материал:

Алюминиевая отливка



Присоединение D1		Присоединение D2		B1	B2	D5	D6	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	Вес [г]	Номер заказа	Тип	PU*
Линия питания	Отвод					∅	∅											
G ³ / ₈	G ¹ / ₈	40	26	11	6,6	30	15	6,8	114	22,5	23	100	135	2 077	FR-8-1/8	1		
G ¹ / ₂	G ¹ / ₄	50	34	11	6,6	35	17,5	6,8	144	24	32	128	230	2 078	FR-8-1/4	1		
G ³ / ₄	G ¹ / ₂	60	40	15	6,6	45	22,5	9	170	31	36	150	1000	6 411	FR-8-1/2	1		

* Количество штук в упаковке

Коллекторы FR

Технические данные

FESTO



Коллектор FR-9

Число линий питания: 1

Число отводов: 9

Материал:

Анодированный алюминий



Размеры и данные для заказа

Присоединение		Вес [г]	Номер заказа	Тип	PU*
Линия питания	Отвод				
G1/8	M3	15	30 981 FR-9-M3-B		1

* Количество штук в упаковке

Коллектор FR-12

Число линий питания:


2, включая одну с установленной заглушкой

Число отводов: 12

Рабочее давление: 0 ... 16 бар

Материал:

Анодированный алюминий



Размеры и данные для заказа

Присоединение		Вес [г]	Номер заказа	Тип	PU*
Линия питания	Отвод				
G1/8	M5	40	4 525 FR-12-M5		1

* Количество штук в упаковке