

Konektory podľa vlastnej úpravy NECV, pre ventily

údajový list

FESTO

Zásuvka MSSD-V

- pre ventily s elektromagnetickou cievkou V



Všeobecné technické údaje		
typ	MSSD-V	MSSD-V-M16
elektrický prípoj	uhlová zásuvka	uhlová zásuvka
	3 póly	3 póly
	–	skrutkovacia svorkovnica
	štvorcový tvar MSV	štvorcový tvar
	tvar B	tvar B
	podľa EN 175301-803	podľa EN 175301-803
káblová priechodka	Pg9	M16
prípustný Ø kábla [mm]	6 ... 8	6 ... 8
prierez elektrického prípoja [mm ²]	max. 1,5	0,75
početnosť pripojenia	–	50
spôsob upevnenia	stredová skrutka M3	stredová skrutka M3
montážna poloha	ľubovoľná	ľubovoľná
krytie podľa EN 60529	IP65 (namontované)	IP65 (namontované)

Materiály		
typ	MSSD-V	MSSD-V-M16
teleso	plast	spevnený PA
farba telesa	čierna	–
tesnenia	–	HNBR

Prevádzkové podmienky a podmienky okolia		
typ	MSSD-V	MSSD-V-M16
teplota okolia [°C]	–25 ... +90	–20 ... +115
CE značka (viď vyhlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ o nízkom napätí ¹⁾	–

1) Rozsah využitia si prosím vyhľadajte vo vyhlásení o zhode E: www.festo.com → Support → Anwenderdokumentation.

V prípade obmedzených možností využitia zariadenia v obytných, obchodných a priemyselných objektoch ako aj v malých prevádzkach, budú potrebné ďalšie opatrenia na zabezpečenie odolnosti proti rušeniu.

Konektory podľa vlastnej úpravy NECV, pre ventily

údajový list

FESTO

Rozmery sťahovanie CAD modelov → www.festo.sk

MSSD-V

1 možnosť otočenia o 180°

MSSD-V-M16

1 možnosť otočenia o 180°

Typové označenie				
opis	káblová priechodka	hmotnosť	č. dielu	typ
zásuvka pre ventily s elektromagnetickými cievkami V	Pg9	18 g	33295	MSSD-V
	M16	35 g	539713	MSSD-V-M16