

Bağlantı kabloları NEBV-B2W3P



- AS-arayüzü için bağlantı kablosu
- Ön montajlı
- Kablo uzunlukları 0,5 m veya 2,5 m
- MFH valfler için

Ek bilgi → Internet: [.../nebv-b2](http://www.festo.com/.../nebv-b2)

| Genel teknik veriler | | | |
|--------------------------------|---|--|-----|
| Elektriksel bağlantı | Açılı soket, kare tasarım, 2-pin Düz soket, M12x1, 5-pin | | |
| Standartı baz alır | DIN EN 175301-803, DIN EN 61076-2-101 | | |
| Nominal çalışma gerilimi | [V DC] | 24 | |
| İzin verilen akım yükü | [A] | 4 | |
| Anahtarlama durumu göstergesi | Sarı LED | | |
| Kablo çapı | [mm] | 5,9 | |
| Nominal kabo kesiti | [mm ²] | 0,75 | |
| Kablo bileşimi | 3x0,75 mm ² | | |
| Koruma toprağı bağlantısı | Evet | | |
| Montaj tipi | M3 merkez vida ile M12 dişli bağlantı ile | | |
| Maks. sıkma torku | M2,5 | [Nm] | 0,4 |
| | M12 | [Nm] | 0,6 |
| EN 60529'a uygun koruma sınıfı | IP65/IP67 | | |
| Malzemeler | Gövde | Polibütilen tereftalat, poliüretan | |
| | Vidalar | Çelik, pres döküm çinko | |
| | Pin kontaklar | Bakır bazlı alaşım, kalay kaplı soket, altın kaplı soket | |
| | Kablo kılıfı | Polivinil klorid | |
| | Contalar | Poliüretan | |
| Ortam sıcaklığı | [°C] | -5 ... +70 | |

| Sipariş bilgileri | | |
|-------------------|-----------------------|------------------------|
| | Kablo uzunluğu [m] | Sipariş kodu |
| | 0,5 | NEBV-B2W3P-F-0.5-M12G5 |
| | 2,5 | NEBV-B2W3P-F-2.5-M12G5 |

