


Bağlantı kabloları NEBV-C1W3P



- AS-arayüzü için bağlantı kablosu
- Ön montajlı
- Kablo uzunlukları 0,5 m veya 2,5 m
- MEBH valfler için

Ek bilgi → Internet: [.../nebv-c1](http://www.festo.com/.../nebv-c1)

Genel teknik veriler		
Elektriksel bağlantı		Açılı soket, kare tasarım, 4-pin Düz soket, M12x1, 5-pin
Standartı baz alır		DIN EN 175301-803, DIN EN 61076-2-101
Nominal çalışma gerilimi	[V DC]	24
İzin verilen akım yükü	[A]	4
Anahtarlama durumu göstergesi		Sarı LED
Kablo çapı	[mm]	5,9
Nominal kablo kesiti	[mm ²]	0,75
Kablo bileşimi		3x0,75 mm ²
Koruma toprağı bağlantısı		Evet
Montaj tipi		M2,5 merkez vida ile M12 dişli bağlantı ile
Maks. sıkma torku	M2,5 [Nm]	0,4
	M12 [Nm]	0,6
EN 60529'a uygun koruma sınıfı		IP65/IP67
Malzemeler	Gövde	Polibütilen tereftalat, poliüretan
	Vidalalar	Çelik, pres döküm çinko
	Pin kontaklar	Bakır bazlı alaşım, kalay kaplı soket, altın kaplı soket
	Kablo kılıfı	Polivinil klorid
	Contalar	Poliüretan
Ortam sıcaklığı	[°C]	-5 ... +70

Sipariş bilgileri		
	Kablo uzunluğu [m]	Sipariş kodu
	0,5	NEBV-C1W3P-F-0.5-M12G5
	2,5	NEBV-C1W3P-F-2.5-M12G5

