

滤芯


FESTO



滤芯

附件

滤芯，D系列，
金属结构



订货数据			
规格	滤芯	过滤等级 [μm]	订货号 型号
Micro	滤芯	5	526818 LFP-D-MICRO-5M
Mini	超精细滤芯	0.01	162674 MS4/D-MINI-LFM-A ¹⁾
	精细滤芯	1	162677 MS4/D-MINI-LFM-B ¹⁾
	滤芯（蓝色）	5	159640 LFP-D-MINI-5M
	滤芯（白色）	40	363665 LFP-D-MINI-40M ²⁾
	活性炭滤芯	-	532912 MS4/D-MINI-LFX
Midi	超精细滤芯	0.01	162675 LFMAP-D-MIDI ¹⁾
	精细滤芯	1	162678 LFMBP-D-MIDI ¹⁾
	滤芯（蓝色）	5	159594 LFP-D-MIDI-5M ¹⁾
	滤芯（白色）	40	363667 LFP-D-MIDI-40M ²⁾
	活性炭滤芯	-	532788 LFACP-MIDI
Maxi	超精细滤芯	0.01	162676 LFMAP-D-MAXI ¹⁾
	精细滤芯	1	162679 LFMBP-D-MAXI ¹⁾
	滤芯（蓝色）	5	159641 LFP-D-MAXI-5M
	滤芯（白色）	40	363664 LFP-D-MAXI-40M ²⁾
	活性炭滤芯	-	532789 LFACP-MAXI

1) 不含铜和聚四氟乙烯

2) RoHS 合规

滤芯

附件

滤芯, D 系列,
塑料结构



订货数据						
规格	滤芯	过滤等级 [μm]	过滤器的材质信息	CRC ¹⁾	订货号	型号
Mini	滤芯	5	PE	2	547957	LFP-DB-MINI-5M
	滤芯	40	PE	2	534502	MS4-LFP-E

1) 耐腐蚀等级 2 符合 Festo 标准 940 070
元件必须具备一定的耐腐蚀能力。外部可视元件具备基本的涂层表面, 可直接与工业环境或与冷却液、润滑剂等介质接触。

滤芯

附件

FESTO

滤芯，MS4/MS6 系列



订货数据						
规格	滤芯	过滤等级 [μm]	过滤器的材质信息	CRC ¹⁾	订货号	型号
MS4	超精细滤芯	0.01	-	-	162674	MS4/D-MINI-LFM-A ²⁾
	精细滤芯	1	-	-	162677	MS4/D-MINI-LFM-B ²⁾
	滤芯（蓝色）	5	PE	2	534501	MS4-LFP-C
	滤芯（白色）	40	PE	2	534502	MS4-LFP-E
	活性炭滤芯	-	活性炭	-	532912	MS4/D-MINI-LFX
MS6	超精细滤芯	0.01	-	-	532909	MS6-LFM-A
	精细滤芯	1	-	-	532910	MS6-LFM-B
	滤芯（蓝色）	5	PE	2	534499	MS6-LFP-C
	滤芯（白色）	40	PE	2	534500	MS6-LFP-E
	活性炭滤芯	-	活性炭	-	532911	MS6-LFX
大流量 HF						
MS6	超精细滤芯	0.01	硼硅酸盐纤维	2	552093	MS6-LFM-A-HF ²⁾
	精细滤芯	1	硼硅酸盐纤维	2	552092	MS6-LFM-B-HF ²⁾
	活性炭滤芯	-	活性炭	2	552094	MS6-LFX-HF ²⁾
应用范围 HP，适合密封空气和清洁空气						
MS6	超精细滤芯	0.01	硼硅酸盐纤维	2	547922	MS6-LFM-AI ²⁾³⁾
	精细滤芯	1	硼硅酸盐纤维	2	547923	MS6-LFM-BI ²⁾³⁾
	活性炭滤芯	-	活性炭	2	547925	MS6-LFX-AKI ²⁾³⁾

1) 耐腐蚀等级 2 符合 Festo 标准 940 070

元件必须具备一定的耐腐蚀能力。外部可视元件具备基本的涂层表面，可直接与工业环境或与冷却液、润滑剂等介质接触。

2) 不含铜和聚四氟乙烯

3) 符合 RoHS 规定

滤芯

附件

滤芯，MS9 系列



订货数据						
规格	滤芯	过滤等级 [μm]	过滤器的材质信息	CRC ¹⁾	订货号	型号
MS9	超精细滤芯	0.01	硼硅酸盐纤维	2	553036	MS9-LFM-A ²⁾
	精细滤芯	1	硼硅酸盐纤维	2	553037	MS9-LFM-B ²⁾
	滤芯	5	PE	2	570309	MS9-LFP-C ³⁾
	滤芯	40	PE	2	570310	MS9-LFP-E ³⁾
	活性炭滤芯	-	活性炭	2	552946	MS9-LFX ²⁾
大流量 HF						
MS9	超精细滤芯	0.01	硼硅酸盐纤维	2	552944	MS9-LFM-A-HF ²⁾
	精细滤芯	1	硼硅酸盐纤维	2	552945	MS9-LFM-B-HF ²⁾

- 1) 耐腐蚀等级 2 符合 Festo 标准 940 070
元件必须具备一定的耐腐蚀能力。外部可视元件具备基本的涂层表面，可直接与工业环境或与冷却液、润滑剂等介质接触。
- 2) 不含铜和聚四氟乙烯
- 3) 符合 RoHS 规定

滤芯

附件

滤芯，MS12 系列



订货数据							
规格	滤芯	过滤等级 [μm]	过滤器的材质信息	CRC ¹⁾	重量 [g]	订货号	型号
MS12	超精细滤芯	0.01	硼硅酸盐纤维	2	425	537146	MS12-LFM-A ²⁾³⁾
	精细滤芯	1	硼硅酸盐纤维	2	395	537145	MS12-LFM-B ²⁾³⁾
	滤芯	5	烧结青铜	2	295	537143	MS12-LFP-C
	滤芯	40	烧结青铜	2	295	537144	MS12-LFP-E
	活性炭滤芯	-	活性炭	2	445	537147	MS12-LFX ²⁾³⁾

- 1) 耐腐蚀等级 2 符合 Festo 标准 940 070
元件必须具备一定的耐腐蚀能力。外部可视元件具备基本的涂层表面，可直接与工业环境或与冷却液、润滑剂等介质接触。
- 2) 不含铜和聚四氟乙烯
- 3) 符合 RoHS 规定