



Silenciador AMTC

FESTO



Características

Información resumida



Cartucho para electroválvulas VUVB-ST12 y terminal de válvulas tipo 23 VTUB-12.

- Fijación mediante pin (clip de muelle, incluido en el suministro de la válvula)
- Ejecución en plástico
- Fluido de funcionamiento: aire comprimido

Nota: limpiar los silenciadores con petróleo (no con gasolina ni tricloroetileno).

Códigos del producto

001	Serie
AMTC	Silenciador

002	Versión del producto
P	Principalmente proporción de polímero

003	Propiedades adicionales
	Sin

004	Conexión neumática
PC10	Cartucho de 10 mm

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales

Conexión neumática	Cartucho de 10 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Nivel de presión acústica ¹⁾	58 dB(A)

1) Medido a 6 bar respecto a la atmósfera a 1 m de distancia

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Presión de funcionamiento	0 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	0 ... 10 bar
Presión de funcionamiento	0 ... 145 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Temperatura ambiente	-5 ... 60°C


Materiales

Material del pivote atornillado	PE
Material del inserto amortiguador	PE
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Dimensiones


Dimensiones – Cartucho de 10 mm

Descargar datos CAD → www.festo.com



	D ∅	D1 ∅	L	L1
AMTC-P-PC10	9,8	8,9	31,4	6,8

Referencias de pedido

Referencias de pedido					
	Conexión neumática	Nivel de presión acústica	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Cartucho de 10 mm	58 dB(A)	2 g	1224460	AMTC-P-PC10