


Silenciador AMTX

FESTO



Códigos del producto

001	Serie
AMTX	Silenciador

002	Propiedades adicionales
P	Cartucho

003	Conexión neumática
PC12	Cartucho de 12 mm

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales

Conexión neumática	Cartucho de 12 mm
Tipo de fijación	Con abrazadera de sujeción

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Presión de funcionamiento	-0,1 ... 0,7 MPa
Presión de funcionamiento	-1 ... 7 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambiente	-5 ... 50°C
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2 - riesgo de corrosión moderado

1) Clase de resistencia a la corrosión KBK 2 según la Norma Festo FN 940070. Resistencia a la corrosión moderada. Aplicación en interiores donde puede producirse condensación. Piezas exteriores visibles cuya superficie debe cumplir requisitos esencialmente decorativos y que están en contacto directo con las atmósferas habituales en entornos industriales.


Materiales

Material del silenciador	PE
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Dimensiones


Dimensiones – AMTX

Descargar datos CAD → www.festo.com



	D1 ∅ ± 0,2	D2 ∅ ± 0,1	D3 ∅ ± 0,15	D4 ∅ ± 0,2	L1 ± 0,2	L2 ± 0,2	L3 ± 0,1
AMTX-P-PC12	11,1	4,4	12,1	9,9	16,2	8,2	3,5

Referencias de pedido

Ejecución corta					
	Conexión neumática	Tamaño del depósito ¹⁾	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Cartucho de 12 mm	1	0,7 g	8191740	AMTX-P-PC12

1) Número de piezas