

Hoja de datos

Resistencia de terminación
CACR-B12G5

- Resistencia de terminación para PROFIBUS



Especificaciones técnicas generales

Conexión eléctrica	Conector recto
	4 pines
	M12x1
Codificación de conectores	B (para PROFIBUS)
Margen de tensión de funcionamiento [V DC]	0 ... 5
Grado de contaminación	3
Grado de protección según EN 60529	IP67
Peso del producto [g]	11,6

Materiales


Cuerpo	TPE-U (PU)
Contacto crimp	Latón, chapado en oro
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C]	-25 ... +80
---------------------------	-------------

Dimensiones

Descarga de datos CAD → www.festo.com



Código del producto	D1	D2	L1
CACRS-B12G5	M12	15	42

Referencias de pedido

	N.º art.	Código del producto
Resistencia de terminación para PROFIBUS	1072128	CACR-S-B12G5-220-PB