

Conector tipo zócalo con cable KMPPE

FESTO



Características

Información resumida

Generalidades:


- Cable de conexión para reguladores de presión proporcional MPPEs
- Confección en un lado
- Zócalo acodado
- Longitudes de cable: 2,5 m o 5 m
- 8 hilos
- Zócalo M16x0,75, 8 pines

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales

Conforme a la norma	DIN 47100
Identificación del cable	Con accesorios
Frecuencia de conexión	500

Especificaciones técnicas - Conexión eléctrica 1



Conexión eléctrica 1, función	Lado del dispositivo de campo
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Zócalo
Conexión eléctrica 1, salida del cable	Acodada
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Redondo
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	M16x0,75 según EN 61076-2-106
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	8
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	8
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	Fijación por tornillo

Especificaciones técnicas - Conexión eléctrica 2

Conexión eléctrica 2, función	Lado de control
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Cable
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Extremo abierto
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	8
Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados	8
Terminales de cable	Corte sin punta

Especificaciones técnicas - Eléctrico

Margen de tensiones de servicio DC	0 ... 30 V
Carga admisible de corriente a 40 °C	5 A
Resistencia a los picos de tensión	0,6 kV
Grado de ensuciamiento	1
Apantallamiento	sí

Especificaciones técnicas - Cable

Diámetro del cable	6,8 mm
Propiedades del cable	Estándar
Condiciones de prueba del cable	Condiciones de las pruebas bajo demanda
Estructura de cable	8 x 0,25 mm ²
Sección nominal del cable	0,25 mm ²

Hoja de datos

Materiales

Material del cuerpo	PA
Material de la fijación por tornillo	PA
Material de la cubierta aislante del cable	PVC
Color de la cubierta aislante del cable	Gris
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente	-30 ... 80°C
Temperatura ambiente para tendido de cables móvil	-5 ... 70°C
Grado de protección	IP67
Nota sobre el grado de protección	En estado montado
Marcado CE (véase la declaración de conformidad) ¹⁾	Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) ²⁾	según la normativa RoHS del Reino Unido

1) Para el ámbito de uso, consulte la Declaración de conformidad: [www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads](http://www.festo.com/catalogue/...d/Support/Downloads).

2) Para el ámbito de uso, consulte la Declaración de conformidad: [www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads](http://www.festo.com/catalogue/...d/Support/Downloads).

Referencias de pedido

Referencias de pedido					
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Longitud del cable	Peso del producto	N.º art.	Tipo
M16x0,75 según EN 61076-2-106	Extremo abierto	2,5 m	243 g	161879	KMPPE-B-2,5
		5 m	459 g	161878	KMPPE-B-5

Accesorios

Accesorios	Tamaño	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	20x5,2 mm	1	33361	KM-BZ