




Hoja de datos



-  - Margen de temperatura
-10 ... +60 °C
-  - Presión de funcionamiento
-0,1 ... 0,8 MPa



Este indicador se activa cuando en un conducto la presión es superior a 0,12 MPa.

Es perfecto para el control y la indicación del estado operativo.

Al accionarse, en la tapa de visualización sobresale un casquillo de color claramente visible desde todos los lados gracias a la óptica favorable y a una superficie reflectante integrada.

Especificaciones técnicas generales

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Conexión neumática | Boquilla estriada PK-3 |
| Peso del producto [g] | 10 |

Condiciones de funcionamiento y del entorno

| | | |
|--|---|---------------|
| Presión de funcionamiento | [MPa] | -0,1 ... 0,8 |
| | [bar] | -1 ... 8 |
| | [psi] | -14,5 ... 116 |
| Fluido de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L | |
| Nota sobre el fluido de funcionamiento/mando | Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (tras lo cual será necesario seguir utilizando aire lubricado) | |
| Temperatura ambiente [°C] | -10 ... +60 | |

Materiales

| | |
|---------------------------|---|
| Nota sobre los materiales | En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS) |
|---------------------------|---|

Referencias de pedido

| Conexión neumática | Color de indicación | N.º art. | Código del producto |
|------------------------|---------------------|----------|---------------------|
| Boquilla estriada PK-3 | Rojo | 10088 | OH-8-RT |
| | Verde | 10089 | OH-8-GN |
| | Azul | 10090 | OH-8-BL |
| | Amarillo | 10091 | OH-8-GE |