



- stahovací pásy pro spojování hadic do svazku
- upínky pro úhlednou instalaci hadic
- svorkovnice k upevnění více hadic

Upínky/svorky pro hadice PB, PKB, PKS PB, PKB, PKS


technické údaje

FESTO

Stahovací páska PB

pro spojování hadic do svazku

materiál:
polyamid



Rozměry a údaje pro objednávku

max. \varnothing svazku [mm]	síla [mm]	B	L	hmotnost/ kus [g]	č. dílu	typ	PE ¹⁾
30	0,9	3,4	140	2	6 741	PB-140	10
45	1,2	4,6	172	3	6 742	PB-172	10
100	1,2	4,8	378	4	6 743	PB-378	10

1) množství v balení

Hadicová vázací spirála

PKB-50-BL

pro spojování hadic do svazku

materiál:
polyetylén



Rozměry a údaje pro objednávku


pojme svazek hadic \varnothing max. 50 mm	barva	hmotnost [g/m]	č. dílu	typ	PE ¹⁾ [m]
60 hadic Js 3	modrá	10	3 656	PKB-50-BL	50
50 hadic Js 4					
28 hadic Js 6					
13 hadic Js 9					

1) množství v balení

Upínka PKS

pro přehledné uložení hadic
a zamezení jejich zlomení

materiál:
polyetylén



Rozměry a údaje pro objednávku

vnější \varnothing hadice [mm]	B	C	D	H	L	R	α	β	hmotnost/ kus [g]	č. dílu	typ	PE ¹⁾
6	8	8	2	10	23	10	-	90°	1	4 132	PKS-4	10
8	10	10	3	13	37,5	21	15°	60°	4	4 133	PKS-6	10
11,5	13,5	15	3	16,5	57	33,75	15°	60°	11	4 134	PKS-9	10



1) množství v balení

Upínky/svorky pro hadice KK

technické údaje



Svorkovnice KK pro upevnění hadic



Rozměry a údaje pro objednávky											
vnější Ø hadice [mm]	počet svorek	B	D Ø	H	L	L1	L2	hmotnost/ kus [g]	č. dílu	typ	PE ¹⁾
4,3	10	12	2	9	98,6	10	4,3	1	3 635	KK-3	10
6	9	14	3	9	94	10,5	5	5	2 147	KK-4	10
8	10	14	3	11	142,5	14,5	6	10	2 148	KK-6	10
11,5	6	18	3	16	128,5	22	9,25	18	2 149	KK-9	10
17,6	4	20	5	23	117	30	13,5	52	4 463	KK-13	10

1) množství v balení