

Filtračné vložky

FESTO



Filtračné vložky

príslušenstvo

FESTO

Filtračné vložky, rad D, kovové



Typové označenie				
veľkosť	filtračná vložka	jemnosť filtra [µm]	č. dielu	typ
Micro	Filtračná vložka	5	526818	LFP-D-MICRO-5M
Mini	vložka veľmi jemného filtra	0,01	162674	MS4/D-MINI-LFM-A ¹⁾
	vložka jemného filtra	1	162677	MS4/D-MINI-LFM-B ¹⁾
	filtračná vložka (farba: modrá)	5	159640	LFP-D-MINI-5M
	filtračná vložka (farba: biela)	40	363665	LFP-D-MINI-40M ²⁾
	filtračná vložka s aktívnym uhlím	–	532912	MS4/D-MINI-LFX
Midi	vložka veľmi jemného filtra	0,01	162675	LFMAP-D-MIDI ¹⁾
	vložka jemného filtra	1	162678	LFMBP-D-MIDI ¹⁾
	filtračná vložka (farba: modrá)	5	159594	LFP-D-MIDI-5M ¹⁾
	filtračná vložka (farba: biela)	40	363667	LFP-D-MINI-40M ²⁾
	filtračná vložka s aktívnym uhlím	–	532788	LFACP-MIDI
Maxi	vložka veľmi jemného filtra	0,01	162676	LFMAP-D-MAXI ¹⁾
	vložka jemného filtra	1	162679	LFMBP-D-MAXI ¹⁾
	filtračná vložka (farba: modrá)	5	159641	LFP-D-MAXI-5M
	filtračná vložka (farba: biela)	40	363664	LFP-D-MAXI-40M ²⁾
	filtračná vložka s aktívnym uhlím	–	532789	LFACP-MAXI

1) bez obsahu medi a PTFE

2) v zmysle RoHS

Filtračné vložky

príslušenstvo

FESTO

Filtračné vložky, rada D, plast



Typové označenie						
veľkosť	filtračná vložka	jemnosť filtra [μm]	informácie o materiáli filter	KBK ¹⁾	č. dielu	typ
Mini	filtračná vložka	5	PE	2	547957	LFP-DB-MINI-5M
	filtračná vložka	40	PE	2	534502	MS4-LFP-E

1) Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070

Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.

Filtračné vložky

príslušenstvo

FESTO

Filtračné vložky, rad MS4/MS6



MS...-LFM



MS...-LFP



MS...-LFX

Typové označenie						
veľkosť	filtračná vložka	jemnosť filtra [µm]	informácie o materiáli filter	KBK ¹⁾	č. dielu	typ
MS4	vložka veľmi jemného filtra	0,01	–	–	162674	MS4/D-MINI-LFM-A ²⁾
	vložka jemného filtra	1	–	–	162677	MS4/D-MINI-LFM-B ²⁾
	filtračná vložka (farba: modrá)	5	PE	2	534501	MS4-LFP-C
	filtračná vložka (farba: biela)	40	PE	2	534502	MS4-LFP-E
	filtračná vložka s aktívnym uhlím	–	aktívne uhlie	–	532912	MS4/D-MINI-LFX
MS6	vložka veľmi jemného filtra	0,01	–	–	532909	MS6-LFM-A
	vložka jemného filtra	1	–	–	532910	MS6-LFM-B
	filtračná vložka (farba: modrá)	5	PE	2	534499	MS6-LFP-C
	filtračná vložka (farba: biela)	40	PE	2	534500	MS6-LFP-E
	filtračná vložka s aktívnym uhlím	–	aktívne uhlie	–	532911	MS6-LFX
vysoký prietok HF						
MS6	vložka veľmi jemného filtra	0,01	borsilikátové vlákno	2	552093	MS6-LFM-A-HF ²⁾
	vložka jemného filtra	1	borsilikátové vlákno	2	552092	MS6-LFM-B-HF ²⁾
	filtračná vložka s aktívnym uhlím	–	aktívne uhlie	2	552094	MS6-LFX-HF ²⁾
možnosti aplikácie HP, vhodné pre uzatvárací a prefukovací vzduch						
MS6	vložka veľmi jemného filtra	0,01	borsilikátové vlákno	2	547922	MS6-LFM-A ²⁾³⁾
	vložka jemného filtra	1	borsilikátové vlákno	2	547923	MS6-LFM-B ²⁾³⁾
	filtračná vložka s aktívnym uhlím	–	aktívne uhlie	2	547925	MS6-LFX-AK ²⁾³⁾

1) Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070

Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.

2) bez obsahu medi a PTFE

3) v zmysle RoHS

Filtračné vložky

príslušenstvo

FESTO

Filtračné vložky, rad MS9



Typové označenie						
veľkosť	filtračná vložka	jemnosť filtra [µm]	informácie o materiáli filter	KBK ¹⁾	č. dielu	typ
MS9	vložka veľmi jemného filtra	0,01	borsilikátové vlákno	2	553036	MS9-LFM-A ²⁾
	vložka jemného filtra	1	borsilikátové vlákno	2	553037	MS9-LFM-B ²⁾
	filtračná vložka	5	PE	2	570309	MS9-LFP-C ³⁾
	filtračná vložka	40	PE	2	570310	MS9-LFP-E ³⁾
	filtračná vložka s aktívnym uhlím	–	aktívne uhlie	2	552946	MS9-LFX ²⁾
vysoký prietok HF						
MS9	vložka veľmi jemného filtra	0,01	borsilikátové vlákno	2	552944	MS9-LFM-A-HF ²⁾
	vložka jemného filtra	1	borsilikátové vlákno	2	552945	MS9-LFM-B-HF ²⁾

1) Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070

Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.

2) bez obsahu medi a PTFE

3) v zmysle RoHS

Filtračné vložky

príslušenstvo

FESTO

Filtračné vložky, rad MS12



Typové označenie							
veľkosť	filtračná vložka	jemnosť filtra [µm]	informácie o materiáli filter	KBK ¹⁾	hmotnosť [g]	č. dielu	typ
MS12	vložka veľmi jemného filtra	0,01	borsilikátové vlákno	2	425	537146	MS12-LFM-A ²⁾³⁾
	vložka jemného filtra	1	borsilikátové vlákno	2	395	537145	MS12-LFM-B ²⁾³⁾
	filtračná vložka	5	sintovaná (spekaná) mosadz	2	295	537143	MS12-LFP-C
	filtračná vložka	40	sintovaná (spekaná) mosadz	2	295	537144	MS12-LFP-E
	filtračná vložka s aktívnym uhlím	–	aktívne uhlie	2	445	537147	MS12-LFX ²⁾³⁾

1) Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070

Konstruktívne diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.

2) bez obsahu medi a PTFE

3) v zmysle RoHS


Filtračné vložky

príslušenstvo

Filtračné vložky, rad H

■ pre jemné a veľmi jemné filtre,
rad H

■ pre adsorpčné sušičky LDF



Typové označenie							
filtračná vložka	jemnosť filtra [µm]	pre adsorpčné sušičky LDF	prípoj	D1 ∅	D2 ∅	L1	č. dielu typ
vložka veľmi jemného filtra	0,01	vpustný filter (LDF-H1-...-H3)	G1/4	35	6,75	74	185688 LFMAP-1/4-H
		vpustný filter (LDF-H4-...-H7)	G1/2	48	21,7	126	162824 LFMAP-1/2-H
		-	G3/4	72	33	168,8	162825 LFMAP-3/4-H
		-	G1	72	33	268,8	162826 LFMAP-1-H
vložka jemného filtra	1	výpustný filter (LDF-H1-...-H3)	G1/4	35	6,75	74	185689 LFMBP-1/4-H
		výpustný filter (LDF-H4-...-H7)	G1/2	48	21,7	126	162827 LFMBP-1/2-H
		-	G3/4	72	33	168,8	162828 LFMBP-3/4-H
		-	G1	72	33	268,8	162829 LFMBP-1-H