

Operatör paneli CDSB

FESTO



Özellikler

Bir bakışta

Festo'nun operatör paneli CDSB-A1, CMMT servo sürücü kontrolörleri ve CPX-E otomasyon sistemi için takılabilir bir ekran ve kumanda ünitesidir. Yerleşik, dokunmatik ve renkli TFT ekran, bağlı temel cihazın hem işletimine hem de temel diyagnozuna olanak tanır. Düz metin hata mesajı verilen bir hata diyagnozu ile kullanım kolaylığı artırılır.

Sokete takıldığında dirençli dokunmatik ekran üzerinden çeşitli parametreler (temel cihaza bağlı olarak) ayarlanabilir. Diyagnoz mesajları okunabilir ve güncellemeler yapılabilir.

CDSB çıkarıldığında bir MiniUSB bağlantısı üzerinden bir PC'ye bağlanabilir. Cihaz, PC tarafından depolama cihazı olarak tanınır ve firmware dosyası yazılabilir.

Seri

- Farklı temel cihazlarda (CMMT veya CPX-E) evrensel kullanım
- Renkli dokunmatik ekran
- Diagnostik fonksiyonu
- Temel cihaz için güncelleme işlevi (takılıyken)
- Güç, ilgili temel cihaz üzerinden sağlanır

Cihaz versiyonu

CDSB-A1 kumanda cihazı temel cihaza takılıysa aşağıdaki ekran etkinleştirilir:

- Temel cihazla (hala) bağlantı yoksa "Veri yükleniyor" görünür
- Bağlantı başarılı olursa doğrudan temel cihazın kullanıcı arayüzü veya temel cihazın ilk menü ögesi görüntülenir
- Ok tuşları kullanılarak bir menü seviyesinde bir fonksiyon seçilebilir (örn. diyagnoz)
- Ok tuşları sizi bir menü seviyesinden diğerine götürür
- Değiştirilebilen veya bir işlem görmüş alanlar mavi arka plana sahiptir

Tip anahtarı

001	Seri	002	Cihaz versiyonu
CDSB	Kumanda cihazı CDSB	A1	Standart versiyon, takılabilir, 4:3, 1,77"

Veri sayfası

Genel teknik veriler

Kullanım alanı	Yalnızca CMMT, CPX-E-CEC ile
Gösterge özelliği	Dokunmatik ekran
Gösterge	TFT rengi
Gösterge boyutu	1,77"
Ekran çözünürlüğü	128x160 piksel
Çalışma gerilimi aralığı DC	4.5 ... 5.5 V
USB arayüzü, bağlantı teknolojisi	USB 2.0 tip B mini
Maks. kablo uzunluğu	3 m
Kullanıcı belleği	3 GB

Özellikler – mekanik

Ürün ağırlığı	36.6 Gram
Ölçüler G x U x Y	50 mm x 45 mm x 19,6 mm

Malzemeler


Gövde malzemesi	PA6 takviyeli
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

Çalışma ve çevre koşulları

Ortam sıcaklığı	0 ... 60°C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70°C
Bağıl nem	60 °C'de maksimum%95 yoğuşmayan
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Ruhsat	RCM işareti
KC işareti	KC-EMC
Koruma türü	IP20


Ölçüler

Ölçüler – Kumanda cihazı

CAD verilerini indir → www.festo.com

	B1	H1	L1	L2
CDSB-A1	50	19,6	46,6	46

Sipariş bilgileri

Sipariş bilgileri	Kullanım alanı	Gösterge özelliği	Parça no.	Tip
	Yalnızca CMMT, CPX-E-CEC ile	Dokunmatik ekran	★ 8070984	CDSB-A1