

Bağlantı kabloları KVI



- Fieldbus bağlantısı için bağlantı kablosu (CP bus valf adası tip 04, CPV, tip 03 ve CPI montaj sistemi)
- İki uçta ön montajlı
- Kablo uzunlukları 0,25 m, 0,5 m, 2 m, 5 m veya 8 m
- 5-pin
- Yuvarlak soket
- Hareketli kablo kanallarında kullanıma uygun

Ek bilgi → Internet: .../kvi

Genel teknik veriler		
Montaj tipi		M9 bağlantı somunu
Çalışma gerilimi aralığı	[V DC]	60
İzin verilen akım yükü	[A]	1,6
Kablo bileşimi		2x0,24 mm ² , 2x0,34 mm ² ve 0,49 mm ²
Kablo çapı	[mm]	5,5
EN 60529'a uygun koruma sınıfı		IP65/67 (montajlı)
Malzemelerle ilgili açıklama		RoHS-uyumlu
Malzemeler	Gövde	Poliüretan, nikel kaplı pirinç
	Kontaklar	Altın kaplı bronz/pirinç
	Kablo kılıfı	Poliüretan
Ortam sıcaklığı	[°C]	-20 ... +80

Sipariş bilgileri		
	Kablo uzunluğu [m]	Sipariş kodu
Elektriksel bağlantı: açılı soket – açılı soket		
	0,25	KVI-CP-3-WS-WD-0.25
	0,5	KVI-CP-3-WS-WD-0.5
	2	KVI-CP-3-WS-WD-2
	5	KVI-CP-3-WS-WD-5
	8	KVI-CP-3-WS-WD-8

Sipariş bilgileri		
	Kablo uzunluğu [m]	Sipariş kodu
Elektriksel bağlantı: düz soket – düz soket		
	2	KVI-CP-3-GS-GD-2
	5	KVI-CP-3-GS-GD-5
	8	KVI-CP-3-GS-GD-8

