

技术参数

终端电阻 CACR-B12G5

- 终端电阻，用于 PROFIBUS




主要技术参数	
电气接口	直列式插头
	4 针
	M12x1
插头编码	B (用于 PROFIBUS)
工作电压范围 [V DC]	0 ... 5
污染等级	3
防护等级, 符合 EN 60529	IP67
产品重量 [g]	11.6

材料	
壳体	TPE-U(PU)
针脚触点	镀金黄铜
材料注意事项	RoHS 合规

工作和环境条件	
环境温度 [°C]	-25 ... +80

尺寸

CAD 相关数据 → www.festo.com



型号	D1	D2	L1
CACR-S-B12G5	M12	15	42

订货数据		订货号	型号
终端电阻, 用于 PROFIBUS		1072128	CACR-S-B12G5-220-PB