





## 技术参数



-  - 温度范围  
-10 ... +80°C
-  - 工作压力  
0.14 ... 0.8 MPa



当气管内压力超过 0.14 MPa 时，该指示器就会被激活。该指示器设计用于检测和指示工作状态。

激活后，指示针凸出 3 mm，从四周清晰可辨。

主要技术参数			
气接口		倒钩接头 PK-3	
产品重量	[g]	4	
工作和环境条件			
工作压力	[MPa]	0.14 ... 0.8	
	[bar]	1.4 ... 8	
	[psi]	20.3 ... 116	
工作介质		压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:..]	
油漆湿润缺陷物质合规性		VDMA24364-B1/B2-L	
工作/先导介质注意事项		可用润滑介质（今后须始终用润滑介质）	
环境温度	[°C]	-10 ... +80	
材料			
材料注意事项		RoHS 合规	
订货数据			
气接口	指示器颜色	订货号	型号
倒钩接头 PK-3	红色	9791	OH-10