


Conector FBS-RJ45

FESTO



Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales

Longitud	20 mm
Anchura	33 mm
Altura	41 mm
Peso del producto	15 g

Especificaciones técnicas – Conexión eléctrica 2

Especificación cable Ethernet	Tipo: CAT.5 Diámetro de cada hilo: 0,89-0,99 mm AWG 24-26 hilos finos
Diámetro del cable admisible	4 ... 5,4 mm

Especificaciones técnicas – Parte eléctrica

Protección contra contacto directo e indirecto	PELV
--	------

Materiales

Material del cuerpo	Reforzado con PA
Material de los tornillos	Acero
Material de las juntas	NBR
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L


Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente	-5 ... 60°C
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70°C
Humedad relativa del aire	0 - 90%, Sin condensación
Grado de protección	IP65; IP67; Según IEC 60529

Dimensiones

Dimensiones – FBS-RJ45-8-GS

Descargar datos CAD www.festo.com



	B1	B2	D1	H1	H2	L1	L2	L3	L4	=C 1	=C 2
FBS-RJ45-8-GS	20,2	8	M3x14	25,6	17,2	40,4	30,8	13,02	5,1	14	13

Referencias de pedido

Referencias de pedido		
Especificación cable Ethernet	N.º art.	Tipo
Tipo: CAT.5, Diámetro de cada hilo: 0,89-0,99 mm, AWG 24-26 hilos finos	534494	FBS-RJ45-8-GS